

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：
弓形手柄的特点是体积大，手感舒适。
并且非常容易清洁，这得益于其封闭、光滑的构造（适用于如食品产品、医疗技术等）。


材料：
不锈钢精密铸造弓形手柄 1.4404。
不锈钢螺栓、螺母和垫圈（1.4404）。

规格：
经喷砂和电解抛光处理。

优点：
用于打开和关闭盖子、面板和机罩的固定元件。
应用领域：机械制造、设备制造、模具制造、家具行业、康复和医疗技术。
防扭曲性能强并易于操作。

供货范围：
A 型包含固定螺钉以及配套的垫圈和螺母。

图纸



商品概述

订货号	类型	形状类型	A	B	C	D	H	H1	L	S	负载能力 N
06916-15-110005	A	带通孔	100	17	9,5	M5	33	20	122	20	1000
06916-15-112006	A	带通孔	120	21	11,4	M6	39	25	146	24	1000
06916-15-114008	A	带通孔	140	24	14,2	M8	45	30	170	28	1000
06916-15-116008	A	带通孔	160	28	15,5	M8	52	30	194	32	1000
06916-15-118010	A	带通孔	180	31	16	M10	58	40	218	36	1000

商品概述
