

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

Miniwing 蝶形旋钮的特点是采用符合人体工程学的紧凑设计。所使用的材料可广泛应用，包括对耐腐蚀性要求最高的应用。

材料：

不锈钢 1.4308 或 1.4404。

规格：

经抛光或喷丸处理。


图纸提示：

D 型：连续内螺纹

E 型：螺纹盲孔

L 型：外螺纹

图纸



商品概述

订货号	类型	金属键	主体表面	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T	L
06652-10-428A112	D	1.4308	抛光	28	13	10-32	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-428A212	D	1.4308	抛光	28	13	1/4-20	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-528A112	E	1.4308	抛光	28	13	10-32	11,8	-	15	2,25	13,25	7,5	-
06652-10-528A212	E	1.4308	抛光	28	13	1/4-20	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
06652-10-628AE12X10	L	1.4308	抛光	28	13	8-32	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-628AE12X20	L	1.4308	抛光	28	13	8-32	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-628A112X10	L	1.4308	抛光	28	13	10-32	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-628A112X20	L	1.4308	抛光	28	13	10-32	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-628A212X20	L	1.4308	抛光	28	13	1/4-20	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-628A212X30	L	1.4308	抛光	28	13	1/4-20	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
06652-10-628A312X20	L	1.4308	抛光	28	13	5/16-18	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-628A312X40	L	1.4308	抛光	28	13	5/16-18	11,8	-	15	2,25	13,25	-	40

商品概述
