

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制导轨。
钢制螺栓。
不锈钢平键。
塑料螺旋塞。

规格：
导轨经抛光和硬化处理。
电镀锌钢制螺栓。

提示：
直线导轨可以从上方用螺钉固定。其上可安装一个或多个滚子支架。双面凹槽便于使用平键组合导轨。

螺旋塞的标准颜色始终为蓝色 RAL5002。

更多适用系统：
适用于直线导轨 21351 的滚子支架。
垂直直线导轨 21355。
内六角圆柱头螺丝 07160，M5 螺纹适用于尺寸 2，M8 螺纹适用于尺寸 3。


优点：
可制作复杂几何形状的弯曲和垂直的直线导轨。

根据要求：
其他角度和半径。
其他颜色的螺旋塞。
金刚石涂层。

供货范围：
蓝色 RAL 5002 螺旋塞。
滑键。

附件：
平键 03288-06X22 和 03288-106X22 适用于尺寸 2，03288-08X28 和 03288-108X28 适用于尺寸 3。

图纸



商品概述

订货号	尺寸	B	D	D1	H	R	T	W°	W1°	W2°
21356-2120200045	2	20	6	9,5	21	200	8,5	45	7,5	15
21356-2120200090	2	20	6	9,5	21	200	8,5	90	7,5	15
21356-2120200180	2	20	6	9,5	21	200	8,5	180	7,5	15
21356-2120300045	2	20	6	9,5	21	300	8,5	45	7,5	15
21356-2120300090	2	20	6	9,5	21	300	8,5	90	7,5	15
21356-2120300180	2	20	6	9,5	21	300	8,5	180	7,5	15
21356-2120400045	2	20	6	9,5	21	400	8,5	45	3,75	7,5
21356-2120400090	2	20	6	9,5	21	400	8,5	90	3,75	7,5
21356-2120400180	2	20	6	9,5	21	400	8,5	180	3,75	7,5
21356-3120300045	3	28	9	14	28	300	12	45	7,5	15
21356-3120300090	3	28	9	14	28	300	12	90	7,5	15
21356-3120300180	3	28	9	14	28	300	12	180	7,5	15
21356-3120400045	3	28	9	14	28	400	12	45	3,75	7,5
21356-3120400090	3	28	9	14	28	400	12	90	3,75	7,5
21356-3120400180	3	28	9	14	28	400	12	180	3,75	7,5
21356-3120500045	3	28	9	14	28	500	12	45	3,75	7,5
21356-3120500090	3	28	9	14	28	500	12	90	3,75	7,5