

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
钢制导轨。  
钢制螺栓。  
不锈钢平键。  
塑料螺旋塞。

规格：  
导轨经抛光和硬化处理。  
电镀锌钢制螺栓。

提示：  
直线导轨可以从上方用螺钉固定。其上可安装一个或多个滚子支架。具有双面槽的直线导轨适用于组合多个直线导轨。这样就可通过平键轻松组装导轨。

螺旋塞的标准颜色始终为蓝色 RAL 5002。

更多适用系统：  
适用于垂直直线导轨 21350 的滚子支架。  
适用于直线导轨 21351 的滚子支架。  
弯曲直线导轨 21356。  
内六角圆柱头螺丝 07160，M5 螺纹适用于尺寸 2，M8 螺纹适用于尺寸 3。


优点：  
可制作复杂几何形状的弯曲和垂直的直线导轨。

根据要求：  
单侧凹槽。  
其他颜色的螺旋塞。  
其他长度 ( $L_{max} = 4000 \text{ mm}$ )。  
金刚石涂层。

供货范围：  
蓝色 RAL 5002 螺旋塞。  
滑键（用于带凹槽的型号）。

附件：  
平键 03288-06X22 和 03288-106X22 适用于尺寸 2，03288-08X28 和 03288-108X28 适用于尺寸 3。

## 图纸



## 商品概述

订货号	类型 2	尺寸	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21355-210X0500	无开槽	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-210X1000	无开槽	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-210X2000	无开槽	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-310X0500	无开槽	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-310X1000	无开槽	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-310X2000	无开槽	3	28	9	14	28	2000	20	40	12
21355-212X0500	带 t 形槽	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-212X1000	带 t 形槽	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-212X2000	带 t 形槽	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-312X0500	带 t 形槽	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-312X1000	带 t 形槽	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-312X2000	带 t 形槽	3	28	9	14	28	2000	20	40	12

## 关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 4000mm。立即订购在此处。