


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢 1.4305。

规格：
亮色。

提示：
弹性夹头用于装入细孔（A 型用于通孔，B 型用于通孔或盲孔），以定位和夹紧工件。从上面用内六角扳手手动进行夹紧操作。它们可自行磨合到所需的直径。工件装夹孔的公差应为 H7。

D min. = 允许打磨到的最小直径"D"。

- 用于 Ø5 到 Ø12.5 mm 的孔中
- 紧凑型结构，安装空间小
- 操作简单
- 安装到任意位置
- 可使用不同的安装方案
- 通过表面挤压来保护工件表面
- 可有针对性调节直径


A 型：适用于通孔。

B 型：适用于通孔或盲孔。

装配：

需要时可将直径"D"调整到需要夹紧的直径。在这种情况下，将弹性夹头扩为比所需尺寸大约 0.2 mm。此时将弹性夹头磨削为工件的内径。

图纸



商品概述

订货号	类型	D	D min.	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	SW1	SW2	T	锁紧扭矩 max. Nm	夹紧力 max. kN
03157-10-204050	B	5	4	10	8	M8	6,5	2,5	9,8	6	8	2	2	0,9	0,15
03157-10-205060	B	6	5	12	8	M8	8	2,5	9,8	6	10	2	2	0,9	0,19

商品概述

订货号	类型	D	D min.	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	SW1	SW2	T	锁紧扭矩 max. Nm	夹紧力 max. kN
03157-10-206080	B	8	6	12	8	M8	10	2,5	9,8	6	10	2,5	2,5	2,4	0,34
03157-10-208100	B	10	8	12	8	M8	12	3	11,8	8	10	3	3	4,4	0,62
03157-10-210120	B	12	10	14	10	M10	15	3	11,8	8	10	4	4	8,1	0,8