

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

热塑性塑料曲柄和把手。

轮毂和钢制把手轴强度等级 5.8 或不锈钢 1.4404。

规格：

黑灰色热塑性塑料。

钢制部件经过黑色氧化处理。

亮色不锈钢。

提示：

轮毂盖和可旋转的圆柱形手柄并未安装。

安装时，必须将手柄轴拧入安装孔中。

手动曲柄可通过十字销钉或者用一个 DIN 6912 圆柱头螺栓 和一个 DIN 7349 垫圈轴向通过键槽连接固定在轴上。

如果是带横孔的规格，则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。


附件：

07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。

图纸提示：

1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置

图纸



商品概述

订货号	类型 1	类型 2	材料	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
06500-310802	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	80	2	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	9
06500-311003	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	80	3	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	11,4
06500-321003	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	100	3	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	11,4
06500-321204	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	100	4	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	13,8
06500-331204	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	125	4	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	13,8
06500-331405	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	125	5	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	16,3
06500-3210036	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	100	3	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
06500-3212046	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	100	4	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
06500-3312046	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	125	4	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
06500-3314056	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	125	5	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3
06500-3108026	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	80	2	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	9
06500-3110036	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	80	3	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
06500-0310802	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	80	2	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	9
06500-0311003	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	80	3	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	11,4
06500-0321003	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	100	3	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	11,4
06500-0321204	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	100	4	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	13,8
06500-0331204	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	125	4	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	13,8
06500-0331405	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	125	5	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	16,3
06500-03108026	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	80	2	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	9
06500-03110036	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	80	3	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
06500-03210036	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	100	3	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
06500-03212046	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	100	4	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	材料	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
06500-03312046	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	125	4	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
06500-03314056	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	125	5	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3