

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

热塑性塑料曲柄和把手。

轮毂和钢制把手轴强度等级 5.8 或不锈钢 1.4404。

规格：

黑灰色热塑性塑料。

钢制部件经过黑色氧化处理。

亮色不锈钢。

提示：

轮毂盖和可旋转的圆柱形手柄并未安装。

安装时，必须将手柄轴拧入安装孔中。

手动曲柄可通过十字销钉或者用一个 DIN 6912 圆柱头螺栓 和一个 DIN 7349 垫圈轴向通过键槽连接固定在轴上。

如果是带横孔的规格，则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。


附件：

07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。

图纸提示：

1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置

图纸



商品概述

订货号	类型 1	类型 2	材料	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
06500-3108	定位孔	无横孔	钢制	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
06500-3110	定位孔	无横孔	钢制	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
06500-3210	定位孔	无横孔	钢制	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06500-3212	定位孔	无横孔	钢制	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06500-3312	定位孔	无横孔	钢制	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06500-3314	定位孔	无横孔	钢制	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06500-31086	定位孔	带横孔	钢制	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06500-31106	定位孔	带横孔	钢制	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06500-32106	定位孔	带横孔	钢制	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06500-32126	定位孔	带横孔	钢制	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06500-33126	定位孔	带横孔	钢制	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06500-33146	定位孔	带横孔	钢制	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06500-03108	定位孔	无横孔	不锈钢	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	材料	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
06500-03110	定位孔	无横孔	不锈钢	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
06500-03210	定位孔	无横孔	不锈钢	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06500-03212	定位孔	无横孔	不锈钢	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06500-03312	定位孔	无横孔	不锈钢	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06500-03314	定位孔	无横孔	不锈钢	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06500-031086	定位孔	带横孔	不锈钢	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06500-031106	定位孔	带横孔	不锈钢	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06500-032106	定位孔	带横孔	不锈钢	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06500-032126	定位孔	带横孔	不锈钢	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06500-033126	定位孔	带横孔	不锈钢	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06500-033146	定位孔	带横孔	不锈钢	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06500-310802	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
06500-311003	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
06500-321003	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
06500-321204	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
06500-331204	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
06500-331405	带开槽的定位孔	无横孔	钢制	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
06500-3210036	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
06500-3212046	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
06500-3312046	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
06500-3314056	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
06500-3108026	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
06500-3110036	带开槽的定位孔	带横孔	钢制	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
06500-0310802	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
06500-0311003	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
06500-0321003	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
06500-0321204	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
06500-0331204	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
06500-0331405	带开槽的定位孔	无横孔	不锈钢	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
06500-03108026	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
06500-03110036	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
06500-03210036	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
06500-03212046	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
06500-03312046	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
06500-03314056	带开槽的定位孔	带横孔	不锈钢	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
06500-4108	内四角	无横孔	钢制	80	24	-	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	8	-
06500-4110	内四角	无横孔	钢制	80	24	-	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	10	-
06500-4210	内四角	无横孔	钢制	100	29	-	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	10	-
06500-4212	内四角	无横孔	钢制	100	29	-	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	12	-
06500-4312	内四角	无横孔	钢制	125	36	-	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	12	-
06500-4314	内四角	无横孔	钢制	125	36	-	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	14	-
06500-41086	内四角	带横孔	钢制	80	24	-	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	8	-
06500-41106	内四角	带横孔	钢制	80	24	-	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	10	-
06500-42106	内四角	带横孔	钢制	100	29	-	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	10	-
06500-42126	内四角	带横孔	钢制	100	29	-	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	-	12	-
06500-43126	内四角	带横孔	钢制	125	36	-	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	12	-
06500-43146	内四角	带横孔	钢制	125	36	-	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	-	14	-