

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制。

规格：
阳极氧化。


提示：
用于平面元件和铝制型材的铰链半页。
铰链半页可单独组装。
可 360° 旋转。

使用符合 DIN 7991 / ISO 10642 标准的沉头螺栓进行固定。

铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值，不考虑安全因素，也不承担任何责任。所给数值仅供参考，不代表具有法律约束力的财产保证。载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。

附件：
轴 27869-15。
挡塞 27869-20。

图纸



商品概述

订货号	A1	A3	B2	B4	D	D1	D2	S	孔 数量	F1 N	F2 N
27869-05-22502	14,5	22	50	30	5,3	10	6,1	4	2	100	150
27869-05-28502	17,5	28	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-05-32502	19,5	32	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-05-40502	21,1	40,1	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-05-42502	25	42	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-05-47502	27	47	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-05-52502	29,5	52	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-05-62502	34,5	62	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150