

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

不锈钢外壳、操作件和紧固螺母 1.4404。

O 型环，红色或蓝色，FDA 兼容。

锁齿式螺栓 1.4301。

## 规格：

亮色。

## 提示：

旋转锁销满足 DIN EN ISO 14159 和 DIN EN 1672-2 的卫生要求。

特别适用于食品和饮料工业。

O 型环（符合 FDA 标准）可防止液体渗入和形成污染。

IP65 / IP67 / IP69K 符合 DIN EN 60529 / DIN 40050。


请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。

\*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成，显示的是匹配的簧片。

## 附件：

不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07。

## 图纸



## 商品概述

订货号	组件颜色	操作元件	D	H
05595-01-18	红色	2康德	28	18

## 商品概述

订货号	组件 颜色	操作元件	D	H
05595-01-181	蓝色	2康德	28	18