


## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
钢制或不锈钢 A2.

规格：  
钢制，经抛光处理。  
经喷砂的不锈钢 1.4301。

提示：  
手柄和配合件之间的刚性连接也可以通过粘合建立，较销固而言更为便捷。

图纸提示：  
L 型: 带钻孔  
N 型: 带内螺纹

## 图纸



## 商品概述

| 订货号        | 类型 | 主体材料   | X  | A=手柄长度 | B1   | B2 | D1 | D2<br>球体 | H    | L2   |
|------------|----|--------|----|--------|------|----|----|----------|------|------|
| 06330-106  | L  | 钢制     | 6  | 48     | 9,5  | -  | 8  | 12       | 24   | 4    |
| 06330-108  | L  | 钢制     | 8  | 60     | 12   | -  | 10 | 16       | 30,5 | 5    |
| 06330-110  | L  | 钢制     | 10 | 76     | 14,5 | -  | 13 | 20       | 38   | 6    |
| 06330-112  | L  | 钢制     | 12 | 95     | 18,5 | -  | 16 | 25       | 47   | 7,5  |
| 06330-116  | L  | 钢制     | 16 | 119    | 24   | -  | 20 | 32       | 59,5 | 10   |
| 06330-120  | L  | 钢制     | 20 | 152    | 30   | -  | 25 | 40       | 75,5 | 12,5 |
| 06330-0106 | L  | 不锈钢 A2 | 6  | 48     | 9,5  | -  | 8  | 12       | 24   | 4    |
| 06330-0108 | L  | 不锈钢 A2 | 8  | 60     | 12   | -  | 10 | 16       | 30,5 | 5    |
| 06330-0110 | L  | 不锈钢 A2 | 10 | 76     | 14,5 | -  | 13 | 20       | 38   | 6    |
| 06330-0112 | L  | 不锈钢 A2 | 12 | 95     | 18,5 | -  | 16 | 25       | 47   | 7,5  |
| 06330-0116 | L  | 不锈钢 A2 | 16 | 119    | 24   | -  | 20 | 32       | 59,5 | 10   |

## 商品概述

| 订货号        | 类型 | 主体材料   | X   | A=手柄长度 | B1 | B2   | D1 | D2<br>球体 | H    | L2   |
|------------|----|--------|-----|--------|----|------|----|----------|------|------|
| 06330-0120 | L  | 不锈钢 A2 | 20  | 152    | 30 | -    | 25 | 40       | 75,5 | 12,5 |
| 06330-206  | N  | 钢制     | M6  | 48     | -  | 9,5  | 8  | 12       | 24   | 4    |
| 06330-208  | N  | 钢制     | M8  | 60     | -  | 12   | 10 | 16       | 30,5 | 5    |
| 06330-210  | N  | 钢制     | M10 | 76     | -  | 14,5 | 13 | 20       | 38   | 6    |
| 06330-212  | N  | 钢制     | M12 | 95     | -  | 18,5 | 16 | 25       | 47   | 7,5  |
| 06330-216  | N  | 钢制     | M16 | 119    | -  | 24   | 20 | 32       | 59,5 | 10   |
| 06330-220  | N  | 钢制     | M20 | 152    | -  | 30   | 25 | 40       | 75,5 | 12,5 |
| 06330-0206 | N  | 不锈钢 A2 | M6  | 48     | -  | 9,5  | 8  | 12       | 24   | 4    |
| 06330-0208 | N  | 不锈钢 A2 | M8  | 60     | -  | 12   | 10 | 16       | 30,5 | 5    |
| 06330-0210 | N  | 不锈钢 A2 | M10 | 76     | -  | 14,5 | 13 | 20       | 38   | 6    |
| 06330-0212 | N  | 不锈钢 A2 | M12 | 95     | -  | 18,5 | 16 | 25       | 47   | 7,5  |
| 06330-0216 | N  | 不锈钢 A2 | M16 | 119    | -  | 24   | 20 | 32       | 59,5 | 10   |
| 06330-0220 | N  | 不锈钢 A2 | M20 | 152    | -  | 30   | 25 | 40       | 75,5 | 12,5 |