

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚氨酯 (PU) 和钢帘线。

提示：
具有米制节距的符合 ISO 17396 的梯形型材的连续齿带。非常适合具有高皮带挠性的驱动。可实现最小垫圈直径。齿带适用于高精度的驱动传动，安全可靠且很好化学效应。


齿带颜色可能与产品图片中的颜色有所不同。

温度范围：
从 -10 °C 至 +80 °C

特征：

- 免维护
- 高功率传输
- 低皮带伸长度
- 定位精确和角度
- 非常良好的耐化学性，尤其是针对油、油脂和燃料
- 最高耐磨强度
- 最高 30 kW 的可传输功率
- 最高 10000 rpm 的允许转速

图纸



商品概述

订货号	皮带宽度	齿数	有效长度
22052-1016X0260	16	26	260
22052-1016X0370	16	37	370
22052-1016X0400	16	40	400
22052-1016X0410	16	41	410
22052-1016X0440	16	44	440
22052-1016X0450	16	45	450
22052-1016X0500	16	50	500
22052-1016X0530	16	53	530

商品概述

订货号	皮带宽度	齿数	有效长度
22052-1016X0560	16	56	560
22052-1016X0610	16	61	610
22052-1016X0630	16	63	630
22052-1016X0660	16	66	660
22052-1016X0690	16	69	690
22052-1016X0700	16	70	700
22052-1016X0720	16	72	720
22052-1016X0750	16	75	750
22052-1016X0780	16	78	780
22052-1016X0810	16	81	810
22052-1016X0840	16	84	840
22052-1016X0880	16	88	880
22052-1016X0890	16	89	890
22052-1016X0900	16	90	900
22052-1016X0920	16	92	920
22052-1016X0960	16	96	960
22052-1016X0970	16	97	970
22052-1016X0980	16	98	980
22052-1016X1010	16	101	1010
22052-1016X1080	16	108	1080
22052-1016X1110	16	111	1110
22052-1016X1140	16	114	1140
22052-1016X1150	16	115	1150
22052-1016X1210	16	121	1210
22052-1016X1240	16	124	1240
22052-1016X1250	16	125	1250
22052-1016X1300	16	130	1300
22052-1016X1320	16	132	1320
22052-1016X1350	16	135	1350
22052-1016X1390	16	139	1390
22052-1016X1400	16	140	1400
22052-1016X1420	16	142	1420
22052-1016X1440	16	144	1440
22052-1016X1450	16	145	1450
22052-1016X1460	16	146	1460
22052-1016X1500	16	150	1500
22052-1016X1560	16	156	1560
22052-1016X1610	16	161	1610
22052-1016X1750	16	175	1750
22052-1016X1780	16	178	1780
22052-1016X1880	16	188	1880
22052-1016X1960	16	196	1960
22052-1016X2250	16	225	2250
22052-1025X0260	25	26	260
22052-1025X0370	25	37	370
22052-1025X0400	25	40	400
22052-1025X0410	25	41	410
22052-1025X0440	25	44	440
22052-1025X0450	25	45	450
22052-1025X0500	25	50	500
22052-1025X0530	25	53	530
22052-1025X0560	25	56	560
22052-1025X0610	25	61	610
22052-1025X0630	25	63	630
22052-1025X0660	25	66	660
22052-1025X0690	25	69	690
22052-1025X0700	25	70	700
22052-1025X0720	25	72	720
22052-1025X0750	25	75	750
22052-1025X0780	25	78	780
22052-1025X0810	25	81	810
22052-1025X0840	25	84	840
22052-1025X0880	25	88	880
22052-1025X0890	25	89	890
22052-1025X0900	25	90	900

商品概述

订货号	皮带宽度	齿数	有效长度
22052-1025X0920	25	92	920
22052-1025X0960	25	96	960
22052-1025X0970	25	97	970
22052-1025X0980	25	98	980
22052-1025X1010	25	101	1010
22052-1025X1080	25	108	1080
22052-1025X1110	25	111	1110
22052-1025X1140	25	114	1140
22052-1025X1150	25	115	1150
22052-1025X1210	25	121	1210
22052-1025X1240	25	124	1240
22052-1025X1250	25	125	1250
22052-1025X1300	25	130	1300
22052-1025X1320	25	132	1320
22052-1025X1350	25	135	1350
22052-1025X1390	25	139	1390
22052-1025X1400	25	140	1400
22052-1025X1420	25	142	1420
22052-1025X1440	25	144	1440
22052-1025X1450	25	145	1450
22052-1025X1460	25	146	1460
22052-1025X1500	25	150	1500
22052-1025X1560	25	156	1560
22052-1025X1610	25	161	1610
22052-1025X1750	25	175	1750
22052-1025X1780	25	178	1780
22052-1025X1880	25	188	1880
22052-1025X1960	25	196	1960
22052-1025X2250	25	225	2250
22052-1032X0260	32	26	260
22052-1032X0370	32	37	370
22052-1032X0400	32	40	400
22052-1032X0410	32	41	410
22052-1032X0440	32	44	440
22052-1032X0500	32	50	500
22052-1032X0530	32	53	530
22052-1032X0560	32	56	560
22052-1032X0610	32	61	610
22052-1032X0630	32	63	630
22052-1032X0660	32	66	660
22052-1032X0690	32	69	690
22052-1032X0720	32	72	720
22052-1032X0750	32	75	750
22052-1032X0780	32	78	780
22052-1032X0810	32	81	810
22052-1032X0840	32	84	840
22052-1032X0890	32	89	890
22052-1032X0920	32	92	920
22052-1032X0960	32	96	960
22052-1032X0980	32	98	980
22052-1032X1010	32	101	1010
22052-1032X1080	32	108	1080
22052-1032X1110	32	111	1110
22052-1032X1140	32	114	1140
22052-1032X1150	32	115	1150
22052-1032X1210	32	121	1210
22052-1032X1240	32	124	1240
22052-1032X1250	32	125	1250
22052-1032X1300	32	130	1300
22052-1032X1320	32	132	1320
22052-1032X1350	32	135	1350
22052-1032X1400	32	140	1400
22052-1032X1460	32	146	1460
22052-1032X1500	32	150	1500
22052-1032X1610	32	161	1610

商品概述

订货号	皮带宽度	齿数	有效长度
22052-1032X1750	32	175	1750
22052-1032X1880	32	188	1880
22052-1032X1960	32	196	1960
22052-1032X2250	32	225	2250