


商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢。
不锈钢 A2。

规格：
亮色。

提示：
通过调节垫圈可显著降低现有的轴向间隙。可购买厚度大于 0.1 mm 的调节垫圈。通过相互组合可获得不同的厚度。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	D1	D2	H
07522-0306010	钢制	3	6	0,1
07522-0306015	钢制	3	6	0,15
07522-0306020	钢制	3	6	0,2
07522-0306025	钢制	3	6	0,25
07522-0306030	钢制	3	6	0,3
07522-0306050	钢制	3	6	0,5
07522-0306100	钢制	3	6	1
07522-0408010	钢制	4	8	0,1
07522-0408015	钢制	4	8	0,15
07522-0408020	钢制	4	8	0,2
07522-0408030	钢制	4	8	0,3
07522-0408050	钢制	4	8	0,5
07522-0408100	钢制	4	8	1
07522-0510010	钢制	5	10	0,1
07522-0510015	钢制	5	10	0,15
07522-0510020	钢制	5	10	0,2
07522-0510025	钢制	5	10	0,25
07522-0510030	钢制	5	10	0,3
07522-0510050	钢制	5	10	0,5
07522-0510100	钢制	5	10	1
07522-0612010	钢制	6	12	0,1
07522-0612020	钢制	6	12	0,2
07522-0612025	钢制	6	12	0,25
07522-0612030	钢制	6	12	0,3
07522-0612050	钢制	6	12	0,5
07522-0612100	钢制	6	12	1
07522-0713010	钢制	7	13	0,1
07522-0713020	钢制	7	13	0,2
07522-0713030	钢制	7	13	0,3
07522-0713050	钢制	7	13	0,5
07522-0713100	钢制	7	13	1

商品概述

订货号	主体材料	D1	D2	H
07522-0814010	钢制	8	14	0,1
07522-0814015	钢制	8	14	0,15
07522-0814020	钢制	8	14	0,2
07522-0814025	钢制	8	14	0,25
07522-0814030	钢制	8	14	0,3
07522-0814050	钢制	8	14	0,5
07522-0814100	钢制	8	14	1
07522-0915010	钢制	9	15	0,1
07522-0915015	钢制	9	15	0,15
07522-0915020	钢制	9	15	0,2
07522-0915030	钢制	9	15	0,3
07522-0915050	钢制	9	15	0,5
07522-0915100	钢制	9	15	1
07522-1016010	钢制	10	16	0,1
07522-1016015	钢制	10	16	0,15
07522-1016020	钢制	10	16	0,2
07522-1016025	钢制	10	16	0,25
07522-1016030	钢制	10	16	0,3
07522-1016050	钢制	10	16	0,5
07522-1016100	钢制	10	16	1
07522-1117010	钢制	11	17	0,1
07522-1117020	钢制	11	17	0,2
07522-1117025	钢制	11	17	0,25
07522-1117030	钢制	11	17	0,3
07522-1117050	钢制	11	17	0,5
07522-1117100	钢制	11	17	1
07522-1218010	钢制	12	18	0,1
07522-1218015	钢制	12	18	0,15
07522-1218020	钢制	12	18	0,2
07522-1218025	钢制	12	18	0,25
07522-1218030	钢制	12	18	0,3
07522-1218050	钢制	12	18	0,5
07522-1218100	钢制	12	18	1
07522-1319010	钢制	13	19	0,1
07522-1319015	钢制	13	19	0,15
07522-1319020	钢制	13	19	0,2
07522-1319025	钢制	13	19	0,25
07522-1319030	钢制	13	19	0,3
07522-1319050	钢制	13	19	0,5
07522-1319100	钢制	13	19	1
07522-1420010	钢制	14	20	0,1
07522-1420015	钢制	14	20	0,15
07522-1420020	钢制	14	20	0,2
07522-1420025	钢制	14	20	0,25
07522-1420030	钢制	14	20	0,3
07522-1420050	钢制	14	20	0,5
07522-1420100	钢制	14	20	1
07522-1521010	钢制	15	21	0,1
07522-1521015	钢制	15	21	0,15
07522-1521020	钢制	15	21	0,2
07522-1521025	钢制	15	21	0,25
07522-1521030	钢制	15	21	0,3
07522-1521050	钢制	15	21	0,5
07522-1521100	钢制	15	21	1
07522-1521120	钢制	15	21	1,2
07522-1622015	钢制	16	22	0,15
07522-1622020	钢制	16	22	0,2
07522-1622025	钢制	16	22	0,25
07522-1622030	钢制	16	22	0,3
07522-1622050	钢制	16	22	0,5
07522-1622100	钢制	16	22	1
07522-1622120	钢制	16	22	1,2
07522-1724010	钢制	17	24	0,1
07522-1724015	钢制	17	24	0,15
07522-1724020	钢制	17	24	0,2

商品概述

订货号	主体材料	D1	D2	H
07522-1724025	钢制	17	24	0,25
07522-1724030	钢制	17	24	0,3
07522-1724050	钢制	17	24	0,5
07522-1724100	钢制	17	24	1
07522-1724120	钢制	17	24	1,2
07522-1825010	钢制	18	25	0,1
07522-1825015	钢制	18	25	0,15
07522-1825020	钢制	18	25	0,2
07522-1825025	钢制	18	25	0,25
07522-1825030	钢制	18	25	0,3
07522-1825050	钢制	18	25	0,5
07522-1825100	钢制	18	25	1
07522-1825120	钢制	18	25	1,2
07522-1926010	钢制	19	26	0,1
07522-1926015	钢制	19	26	0,15
07522-1926020	钢制	19	26	0,2
07522-1926025	钢制	19	26	0,25
07522-1926030	钢制	19	26	0,3
07522-1926050	钢制	19	26	0,5
07522-1926100	钢制	19	26	1
07522-1926120	钢制	19	26	1,2
07522-2028010	钢制	20	28	0,1
07522-2028015	钢制	20	28	0,15
07522-2028020	钢制	20	28	0,2
07522-2028025	钢制	20	28	0,25
07522-2028030	钢制	20	28	0,3
07522-2028050	钢制	20	28	0,5
07522-2028100	钢制	20	28	1
07522-2028120	钢制	20	28	1,2
07522-2028150	钢制	20	28	1,5
07522-2230010	钢制	22	30	0,1
07522-2230015	钢制	22	30	0,15
07522-2230020	钢制	22	30	0,2
07522-2230025	钢制	22	30	0,25
07522-2230030	钢制	22	30	0,3
07522-2230050	钢制	22	30	0,5
07522-2230100	钢制	22	30	1
07522-2230120	钢制	22	30	1,2
07522-2230150	钢制	22	30	1,5
07522-2535010	钢制	25	35	0,1
07522-2535015	钢制	25	35	0,15
07522-2535020	钢制	25	35	0,2
07522-2535025	钢制	25	35	0,25
07522-2535030	钢制	25	35	0,3
07522-2535050	钢制	25	35	0,5
07522-2535100	钢制	25	35	1
07522-2535120	钢制	25	35	1,2
07522-2535150	钢制	25	35	1,5
07522-2637010	钢制	26	37	0,1
07522-2637015	钢制	26	37	0,15
07522-2637020	钢制	26	37	0,2
07522-2637025	钢制	26	37	0,25
07522-2637030	钢制	26	37	0,3
07522-2637050	钢制	26	37	0,5
07522-2637100	钢制	26	37	1
07522-2637120	钢制	26	37	1,2
07522-2637150	钢制	26	37	1,5
07522-2840010	钢制	28	40	0,1
07522-2840015	钢制	28	40	0,15
07522-2840020	钢制	28	40	0,2
07522-2840025	钢制	28	40	0,25
07522-2840030	钢制	28	40	0,3
07522-2840050	钢制	28	40	0,5
07522-2840100	钢制	28	40	1
07522-2840120	钢制	28	40	1,2

商品概述

订货号	主体材料	D1	D2	H
07522-2840150	钢制	28	40	1,5
07522-3042010	钢制	30	42	0,1
07522-3042015	钢制	30	42	0,15
07522-3042020	钢制	30	42	0,2
07522-3042025	钢制	30	42	0,25
07522-3042030	钢制	30	42	0,3
07522-3042050	钢制	30	42	0,5
07522-3042100	钢制	30	42	1
07522-3042120	钢制	30	42	1,2
07522-3042150	钢制	30	42	1,5
07522-3042200	钢制	30	42	2
07522-3245010	钢制	32	45	0,1
07522-3245015	钢制	32	45	0,15
07522-3245020	钢制	32	45	0,2
07522-3245025	钢制	32	45	0,25
07522-3245030	钢制	32	45	0,3
07522-3245050	钢制	32	45	0,5
07522-3245100	钢制	32	45	1
07522-3245120	钢制	32	45	1,2
07522-3245150	钢制	32	45	1,5
07522-3245200	钢制	32	45	2
07522-3545010	钢制	35	45	0,1
07522-3545015	钢制	35	45	0,15
07522-3545020	钢制	35	45	0,2
07522-3545025	钢制	35	45	0,25
07522-3545030	钢制	35	45	0,3
07522-3545050	钢制	35	45	0,5
07522-3545100	钢制	35	45	1
07522-3545120	钢制	35	45	1,2
07522-3545150	钢制	35	45	1,5
07522-3545200	钢制	35	45	2
07522-3645010	钢制	36	45	0,1
07522-3645015	钢制	36	45	0,15
07522-3645020	钢制	36	45	0,2
07522-3645025	钢制	36	45	0,25
07522-3645030	钢制	36	45	0,3
07522-3645050	钢制	36	45	0,5
07522-3645100	钢制	36	45	1
07522-3645120	钢制	36	45	1,2
07522-3645150	钢制	36	45	1,5
07522-3645200	钢制	36	45	2
07522-3747010	钢制	37	47	0,1
07522-3747015	钢制	37	47	0,15
07522-3747020	钢制	37	47	0,2
07522-3747025	钢制	37	47	0,25
07522-3747030	钢制	37	47	0,3
07522-3747050	钢制	37	47	0,5
07522-3747100	钢制	37	47	1
07522-3747120	钢制	37	47	1,2
07522-3747150	钢制	37	47	1,5
07522-3747200	钢制	37	47	2
07522-4050010	钢制	40	50	0,1
07522-4050015	钢制	40	50	0,15
07522-4050020	钢制	40	50	0,2
07522-4050025	钢制	40	50	0,25
07522-4050030	钢制	40	50	0,3
07522-4050050	钢制	40	50	0,5
07522-4050100	钢制	40	50	1
07522-4050120	钢制	40	50	1,2
07522-4050150	钢制	40	50	1,5
07522-4050200	钢制	40	50	2
07522-4252010	钢制	42	52	0,1
07522-4252015	钢制	42	52	0,15
07522-4252020	钢制	42	52	0,2
07522-4252025	钢制	42	52	0,25

商品概述

订货号	主体材料	D1	D2	H
07522-4252030	钢制	42	52	0,3
07522-4252050	钢制	42	52	0,5
07522-4252100	钢制	42	52	1
07522-4252120	钢制	42	52	1,2
07522-4252150	钢制	42	52	1,5
07522-4252200	钢制	42	52	2
07522-4555010	钢制	45	55	0,1
07522-4555015	钢制	45	55	0,15
07522-4555020	钢制	45	55	0,2
07522-4555025	钢制	45	55	0,25
07522-4555030	钢制	45	55	0,3
07522-4555050	钢制	45	55	0,5
07522-4555100	钢制	45	55	1
07522-4555120	钢制	45	55	1,2
07522-4555150	钢制	45	55	1,5
07522-4555200	钢制	45	55	2
07522-4860010	钢制	48	60	0,1
07522-4860015	钢制	48	60	0,15
07522-4860020	钢制	48	60	0,2
07522-4860025	钢制	48	60	0,25
07522-4860030	钢制	48	60	0,3
07522-4860050	钢制	48	60	0,5
07522-4860100	钢制	48	60	1
07522-4860120	钢制	48	60	1,2
07522-4860150	钢制	48	60	1,5
07522-4860200	钢制	48	60	2
07522-5062010	钢制	50	62	0,1
07522-5062015	钢制	50	62	0,15
07522-5062020	钢制	50	62	0,2
07522-5062025	钢制	50	62	0,25
07522-5062030	钢制	50	62	0,3
07522-5062050	钢制	50	62	0,5
07522-5062100	钢制	50	62	1
07522-5062120	钢制	50	62	1,2
07522-5062150	钢制	50	62	1,5
07522-5062200	钢制	50	62	2
07522-10408020	不锈钢 A2	4	8	0,2
07522-10408030	不锈钢 A2	4	8	0,3
07522-10408050	不锈钢 A2	4	8	0,5
07522-10408100	不锈钢 A2	4	8	1
07522-10510020	不锈钢 A2	5	10	0,2
07522-10510030	不锈钢 A2	5	10	0,3
07522-10510050	不锈钢 A2	5	10	0,5
07522-10510100	不锈钢 A2	5	10	1
07522-10612020	不锈钢 A2	6	12	0,2
07522-10612100	不锈钢 A2	6	12	1
07522-10814050	不锈钢 A2	8	14	0,5
07522-10814100	不锈钢 A2	8	14	1
07522-10915100	不锈钢 A2	9	15	1
07522-11016010	不锈钢 A2	10	16	0,1
07522-11016020	不锈钢 A2	10	16	0,2
07522-11016050	不锈钢 A2	10	16	0,5
07522-11016100	不锈钢 A2	10	16	1
07522-11218010	不锈钢 A2	12	18	0,1
07522-11218030	不锈钢 A2	12	18	0,3
07522-11218050	不锈钢 A2	12	18	0,5
07522-11319020	不锈钢 A2	13	19	0,2
07522-11420050	不锈钢 A2	14	20	0,5
07522-11420100	不锈钢 A2	14	20	1
07522-11521050	不锈钢 A2	15	21	0,5
07522-11622020	不锈钢 A2	16	22	0,2
07522-11622030	不锈钢 A2	16	22	0,3
07522-11622100	不锈钢 A2	16	22	1
07522-11825100	不锈钢 A2	18	25	1
07522-12028010	不锈钢 A2	20	28	0,1

商品概述

订货号	主体材料	D1	D2	H
07522-12028050	不锈钢 A2	20	28	0,5
07522-12028100	不锈钢 A2	20	28	1
07522-12535100	不锈钢 A2	25	35	1
07522-13042050	不锈钢 A2	30	42	0,5
07522-13042100	不锈钢 A2	30	42	1
07522-13545030	不锈钢 A2	35	45	0,3
07522-14050050	不锈钢 A2	40	50	0,5
07522-14050100	不锈钢 A2	40	50	1