

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢 1.4305。

规格：
亮色。

提示：
防护等级为 IP65。这可通过附加的 O 型圈致动以及壳体上的泡沫聚氨酯密封垫片实现。旋转锁销可以预组装。


所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与该壳体组合使用。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成，显示的是匹配的簧片。

附件：
旋转锁销 05586。
不锈钢旋转锁销的舌簧 05569。

图纸提示：
操作件：
a) 方形 8 mm
b) 一字槽
c) 双齿 5 mm
d) 三角形 7 mm

图纸



商品概述

订货号	操作元件	H	S max.	SW
05587-40186	双齿 5 mm	18	8	27
05587-20186	一字槽	18	8	27
05587-18186	方形 8 mm	18	8	27
05587-87186	三角形 7 mm	18	8	27