


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

提示：

链条夹紧器组件的滚子链，应用于链条夹紧器组件（04211）夹紧圆形、异形和大到超大的工件。可以缩短滚子链，并根据需要与其他滚子链组合使用。


供货范围：

1x 滚子链。

附件：

适用于链条夹紧器组件的钢制螺丝扣，04211-06。

图纸



商品概述

订货号	B	B1	G	L	L1	P	夹紧力 max. kN
04211-03-150125	20	13	15	126	111	15,875	15
04211-03-150250	20	13	15	253	238	15,875	15
04211-03-150500	20	13	15	507	492	15,875	15
04211-03-151000	20	13	15	1015	1000	15,875	15
04211-03-400125	33	25	21	148	127	25,4	40
04211-03-400250	33	25	21	250	229	25,4	40
04211-03-400500	33	25	21	504	483	25,4	40
04211-03-401000	33	25	21	1012	991	25,4	40
04211-03-751000	44	29	26	1000	984	31,75	75
04211-03-751500	44	29	26	1500	1492	31,75	75
04211-03-752000	44	29	26	2000	2000	31,75	75
04211-03-1201000	54	38	33	1000	1028	38,1	120
04211-03-1201500	54	38	33	1500	1485	38,1	120

商品概述

订货号	B	B1	G	L	L1	P	夹紧力 max. kN
04211-03-1202000	54	38	33	2000	2019	38,1	120