

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
工具钢或不锈钢 1.4305。

规格：
钢制，经硬化和打磨处理。
不锈钢，经打磨和渗碳处理。


提示：
带球头端的定位销用于方便地定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜，得以通过球头端降至最低限度（请参见接合示意图 1）。

图纸提示：

- 1) 单侧内螺纹，带盲孔
- 2) 双侧内螺纹，带盲孔
- 3) 双侧内螺纹，带通孔



图纸



商品概述

订货号	材料	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	J	螺纹内孔
03107-1002	工具钢	2	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	盲孔
03107-1202	工具钢	2	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	盲孔
03107-1402	工具钢	2	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	盲孔
03107-1602	工具钢	2	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	盲孔
03107-2002	工具钢	2	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	盲孔
03107-2502	工具钢	2	25	25	25	25	25	6	M5	10	R 6	盲孔
03107-3002	工具钢	2	30	30	30	30	30	8	M6	12	R 8	盲孔
03107-4002	工具钢	2	40	40	40	40	40	10	M6	12	R 10	盲孔
03107-5002	工具钢	2	50	50	50	50	50	12	M6	12	R 12	盲孔
03107-51002	不锈钢	2	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	盲孔

商品概述

订货号	材料	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	J	螺纹内孔
03107-51202	不锈钢	2	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	盲孔
03107-51402	不锈钢	2	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	盲孔
03107-51602	不锈钢	2	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	盲孔
03107-52002	不锈钢	2	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	盲孔