

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：

工具钢或不锈钢 1.4305。

规格：

钢制，经硬化和打磨处理。

不锈钢，经打磨和渗碳处理。

提示：


带球头端的定位销用于方便地定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜，得以通过球头端降至最低限度（请参见接合示意图 1）。

图纸提示：


1) 单侧内螺纹，带盲孔

2) 双侧内螺纹，带盲孔

3) 双侧内螺纹，带通孔



## 图纸



## 商品概述

| 订货号       | 材料  | 尺寸 | A  | B  | C  | D  | E  | F   | G    | H   | J     | K    | 螺纹内孔 |
|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-----|-------|------|------|
| 03108-062 | 工具钢 | 1  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 2   | M2,5 | 4,5 | R 1   | 1,7  | 盲孔   |
| 03108-082 | 工具钢 | 1  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 2   | M3   | 6   | R 2   | 2    | 盲孔   |
| 03108-102 | 工具钢 | 1  | 10 | 7  | 10 | 7  | 10 | 2,5 | M3   | 6   | R 2,5 | 2,5  | 盲孔   |
| 03108-122 | 工具钢 | 1  | 12 | 8  | 12 | 8  | 12 | 3   | M4   | 8   | R 3   | 2,5  | 盲孔   |
| 03108-142 | 工具钢 | 1  | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4   | 8   | R 3,5 | 3,76 | 盲孔   |
| 03108-162 | 工具钢 | 1  | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4   | M5   | 10  | R 4   | 4,3  | 盲孔   |
| 03108-202 | 工具钢 | 1  | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5   | M5   | 10  | R 5   | 5    | 盲孔   |
| 03108-222 | 工具钢 | 1  | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5   | 10  | R 5,5 | 5    | 盲孔   |

## 商品概述

| 订货号        | 材料  | 尺寸 | A  | B  | C  | D  | E  | F   | G    | H   | J     | K    | 螺纹内孔 |
|------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-----|-------|------|------|
| 03108-252  | 工具钢 | 1  | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6   | M5   | 10  | R 6   | 5,6  | 盲孔   |
| 03108-5062 | 不锈钢 | 1  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 2   | M2,5 | 4,5 | R 1   | 1,7  | 盲孔   |
| 03108-5082 | 不锈钢 | 1  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 2   | M3   | 6   | R 2   | 2    | 盲孔   |
| 03108-5102 | 不锈钢 | 1  | 10 | 7  | 10 | 7  | 10 | 2,5 | M3   | 6   | R 2,5 | 2,5  | 盲孔   |
| 03108-5122 | 不锈钢 | 1  | 12 | 8  | 12 | 8  | 12 | 3   | M4   | 8   | R 3   | 2,5  | 盲孔   |
| 03108-5142 | 不锈钢 | 1  | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4   | 8   | R 3,5 | 3,76 | 盲孔   |
| 03108-5162 | 不锈钢 | 1  | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4   | M5   | 10  | R 4   | 4,3  | 盲孔   |
| 03108-5202 | 不锈钢 | 1  | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5   | M5   | 10  | R 5   | 5    | 盲孔   |