

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢把手 1.4308。
硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。
轴销，不锈钢螺柱 1.4305。


规格：
把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈，轴销和螺柱为亮色。

提示：
这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合（回转支承）。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。

压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。
润滑脂符合 FDA 标准，因此适用于食品工业和制药行业。

图纸提示：
1) 销钉，用于对 锁紧手柄进行精调

图纸



商品概述

订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-75410ADX10	经电解抛光处理	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75410ADX15	经电解抛光处理	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50

商品概述

订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-75410ADX30	经电解抛光处理	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-85410ADX10	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85410ADX15	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85410ADX30	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-95410ADX10	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95410ADX15	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95410ADX30	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-75410AEX10	经电解抛光处理	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75410AEX15	经电解抛光处理	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-75410AEX30	经电解抛光处理	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-85410AEX10	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85410AEX15	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85410AEX30	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-95410AEX10	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95410AEX15	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95410AEX30	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05410AEX15	经电解抛光处理	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05410AEX20	经电解抛光处理	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05410AEX30	经电解抛光处理	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05410A0X20	经电解抛光处理	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05410A0X30	经电解抛光处理	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05410A0X40	经电解抛光处理	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05410A0X50	经电解抛光处理	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05410A1X20	经电解抛光处理	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05410A1X30	经电解抛光处理	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05410A1X40	经电解抛光处理	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05410A1X50	经电解抛光处理	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15410A1X20	经电解抛光处理	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15410A1X30	经电解抛光处理	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15410A1X40	经电解抛光处理	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15410A1X50	经电解抛光处理	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15410A2X20	经电解抛光处理	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15410A2X30	经电解抛光处理	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15410A2X40	经电解抛光处理	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15410A2X50	经电解抛光处理	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25410A3X25	经电解抛光处理	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25410A3X30	经电解抛光处理	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25410A3X40	经电解抛光处理	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25410A3X50	经电解抛光处理	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-25410A4X25	经电解抛光处理	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25410A4X30	经电解抛光处理	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25410A4X40	经电解抛光处理	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25410A4X50	经电解抛光处理	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-75413ADX10	喷丸	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75413ADX15	喷丸	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-75413ADX30	喷丸	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-85413ADX10	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85413ADX15	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85413ADX30	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-95413ADX10	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95413ADX15	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95413ADX30	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-75413AEX10	喷丸	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75413AEX15	喷丸	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-75413AEX30	喷丸	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-85413AEX10	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85413AEX15	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85413AEX30	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-95413AEX10	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95413AEX15	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95413AEX30	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05413AEX15	喷丸	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05413AEX20	喷丸	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05413AEX30	喷丸	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100

商品概述

订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-05413A0X20	喷丸	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05413A0X30	喷丸	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05413A0X40	喷丸	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05413A0X50	喷丸	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05413A1X20	喷丸	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05413A1X30	喷丸	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05413A1X40	喷丸	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05413A1X50	喷丸	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15413A1X20	喷丸	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15413A1X30	喷丸	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15413A1X40	喷丸	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15413A1X50	喷丸	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15413A2X20	喷丸	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15413A2X30	喷丸	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15413A2X40	喷丸	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15413A2X50	喷丸	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25413A3X25	喷丸	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25413A3X30	喷丸	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25413A3X40	喷丸	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25413A3X50	喷丸	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-25413A4X25	喷丸	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25413A4X30	喷丸	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25413A4X40	喷丸	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25413A4X50	喷丸	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350