

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

把手材质为不锈钢 1.4308。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销材质为不锈钢 1.4305。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈为黑色。

亮色轴销。

提示：


塑料在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸



商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-75120AD	-	经电解抛光处理	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85120AD	-	经电解抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-95120AD	04232-95120AD	经电解抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-75120AE	-	经电解抛光处理	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85120AE	-	经电解抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95120AE	04232-95120AE	经电解抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-05120AE	04232-05120AE	经电解抛光处理	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05120A0	04232-05120A0	经电解抛光处理	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05120A1	04232-05120A1	经电解抛光处理	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-15120A1	04232-15120A1	经电解抛光处理	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-15120A2	04232-15120A2	经电解抛光处理	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-25120A3	04232-25120A3	经电解抛光处理	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-12-75123AD	-	喷丸	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85123AD	-	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95123AD	04232-95123AD	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-75123AE	-	喷丸	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85123AE	-	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95123AE	04232-95123AE	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-05123AE	04232-05123AE	喷丸	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05123A0	04232-05123A0	喷丸	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05123A1	04232-05123A1	喷丸	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-15123A1	04232-15123A1	喷丸	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-15123A2	04232-15123A2	喷丸	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-25123A3	04232-25123A3	喷丸	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350