

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

旋钮，热固塑料 PF 31。

棒钢 或 不锈钢 1.4305。

规格：

热固塑料，黑色，高光泽抛光。

黑色氧化钢、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	主体表面	类型	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-708X35	钢制	黑色氧化处理	B	8	M6	23	35	9	60
06360-708X50	钢制	黑色氧化处理	B	8	M6	23	50	9	60
06360-708X65	钢制	黑色氧化处理	B	8	M6	23	65	9	60
06360-710X50	钢制	黑色氧化处理	B	10	M8	26	50	13	70
06360-710X65	钢制	黑色氧化处理	B	10	M8	26	65	13	70
06360-710X80	钢制	黑色氧化处理	B	10	M8	26	80	13	70
06360-710X100	钢制	黑色氧化处理	B	10	M8	26	100	13	70
06360-712X65	钢制	黑色氧化处理	B	12	M10	35	65	15	85
06360-712X80	钢制	黑色氧化处理	B	12	M10	35	80	15	85
06360-712X100	钢制	黑色氧化处理	B	12	M10	35	100	15	85
06360-712X125	钢制	黑色氧化处理	B	12	M10	35	125	15	85
06360-714X80	钢制	黑色氧化处理	B	14	M12	35	80	16	85
06360-714X100	钢制	黑色氧化处理	B	14	M12	35	100	16	85
06360-714X125	钢制	黑色氧化处理	B	14	M12	35	125	16	85
06360-714X160	钢制	黑色氧化处理	B	14	M12	35	160	16	85
06360-2708X35	钢制	蓝色钝化处理	B	8	M6	23	35	9	60
06360-2708X50	钢制	蓝色钝化处理	B	8	M6	23	50	9	60
06360-2708X65	钢制	蓝色钝化处理	B	8	M6	23	65	9	60
06360-2710X50	钢制	蓝色钝化处理	B	10	M8	26	50	13	70
06360-2710X65	钢制	蓝色钝化处理	B	10	M8	26	65	13	70
06360-2710X80	钢制	蓝色钝化处理	B	10	M8	26	80	13	70
06360-2710X100	钢制	蓝色钝化处理	B	10	M8	26	100	13	70
06360-2712X65	钢制	蓝色钝化处理	B	12	M10	35	65	15	85
06360-2712X80	钢制	蓝色钝化处理	B	12	M10	35	80	15	85
06360-2712X100	钢制	蓝色钝化处理	B	12	M10	35	100	15	85
06360-2712X125	钢制	蓝色钝化处理	B	12	M10	35	125	15	85
06360-2714X80	钢制	蓝色钝化处理	B	14	M12	35	80	16	85
06360-2714X100	钢制	蓝色钝化处理	B	14	M12	35	100	16	85
06360-2714X125	钢制	蓝色钝化处理	B	14	M12	35	125	16	85
06360-2714X160	钢制	蓝色钝化处理	B	14	M12	35	160	16	85
06360-1708X35	不锈钢	亮色	B	8	M6	23	35	9	60
06360-1708X50	不锈钢	亮色	B	8	M6	23	50	9	60
06360-1708X65	不锈钢	亮色	B	8	M6	23	65	9	60
06360-1710X50	不锈钢	亮色	B	10	M8	26	50	13	70
06360-1710X65	不锈钢	亮色	B	10	M8	26	65	13	70
06360-1710X80	不锈钢	亮色	B	10	M8	26	80	13	70
06360-1710X100	不锈钢	亮色	B	10	M8	26	100	13	70
06360-1712X65	不锈钢	亮色	B	12	M10	35	65	15	85
06360-1712X80	不锈钢	亮色	B	12	M10	35	80	15	85

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	类型	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-1712X100	不锈钢	亮色	B	12	M10	35	100	15	85
06360-1712X125	不锈钢	亮色	B	12	M10	35	125	15	85
06360-1714X80	不锈钢	亮色	B	14	M12	35	80	16	85
06360-1714X100	不锈钢	亮色	B	14	M12	35	100	16	85
06360-1714X125	不锈钢	亮色	B	14	M12	35	125	16	85
06360-1714X160	不锈钢	亮色	B	14	M12	35	160	16	85