

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

旋转锁销用于快捷简单地更换和关闭夹具或翻板。
无工具夹紧缩短了装夹时间。

材料：

不锈钢制壳体。

钢制套筒。

旋钮，不锈钢或热塑性塑料，采用 PA 塑料（聚酰胺）。

规格：

亮色壳体。

套筒，镀镍。

黑色压紧旋钮，采用 PA 材料，玻璃纤维增强型。

不锈钢旋钮，亮色。

提示：

随供了 M3 不锈钢固定螺栓。

安装方式 1，用于板厚 6 mm。

安装方式 2，用于板厚 > 6 至 20 mm。

如果超过夹持力，则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。

使用说明：

确保旋钮处于“OFF”档位。

将旋转锁销放到预装配的夹紧板中。

将旋钮拧到档位“ON”上。

完全夹紧时会听到一声咔嚓信号。

附件：

夹紧板 05592-30


图纸提示：

1) 安装方式 1


2) 安装方式 2

3) 板


图纸



①



②



商品概述

订货号	材料	类型 2	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2
05592-10-81625	聚酰胺	钢制销钉	8	16,3	14	25	30	21	29	14,5	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-20	2,5
05592-10-816	聚酰胺	钢制销钉	8	16,3	18	34	40	28	31,5	16	5,5	M3x6	18	35	6,5	3,4	6	6-20	2,5
05592-10-816251	不锈钢 A2	钢制销钉	8	16,3	14	25	30	21	29	14,5	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-20	2,5
05592-10-8161	不锈钢 A2	钢制销钉	8	16,3	18	34	40	28	31,5	16	5,5	M3x6	18	35	6,5	3,4	6	6-20	2,5

订货号	材料	类型 2	夹紧力 N	径向力 kN	拔出力 F kN	夹持力 N	工作温度
05592-10-81625	聚酰胺	钢制销钉	250	4,8	1,1	250	≤130 °C
05592-10-816	聚酰胺	钢制销钉	400	4,8	1,6	400	≤130 °C

商品概述

订货号	材料	类型 2	夹紧力 N	径向力 kN	拔出力 F kN	夹持力 N	工作温度
05592-10-816251	不锈钢 A2	钢制销钉	250	4,8	1,1	250	≤180 °C
05592-10-8161	不锈钢 A2	钢制销钉	400	4,8	1,6	400	≤180 °C