

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。

提示：

紧凑型交叉滚子轴承有两种轴承宽度：5 mm 和 8 mm。它具有稳定、紧凑的设计特点，非常适合空间有限的应用和轻质结构。

径向轴承间隙有两种选择：具有正常间隙 C1 的轴承（订货号：23831-0XXXXX）和具有预紧 S1 的轴承（订货号：23831-1XXXXX）。

交叉滚子轴承的公差等级为 P0。公差等级描述了内、外环的径向和轴向偏差。

交叉滚子轴承配备两侧密封。

可根据要求提供其他轴承间隙和公差等级。


技术参数：

参见下载、技术说明。

图纸提示：

- 1) 滚轮
- 2) 间隔垫片
- 3) 内环
- 4) 外环
- 5) 密封件

图纸



商品概述

订货号	类型 2	D	D1	H	R	D2	D3	额定负载 动态 kN	额定负载 静态 kN
23831-05-002005	正常间隙	20	31	5	0,5	27	22,5	1,4	1,29
23831-05-003005	正常间隙	30	41	5	0,5	37	32,5	1,77	1,97
23831-05-004005	正常间隙	40	51	5	0,5	47	42,5	2	2,52
23831-05-005005	正常间隙	50	61	5	0,5	57	52,5	2,28	3,2
23831-05-005008	正常间隙	50	66	8	0,5	62	52,5	5,1	7,19
23831-05-006005	正常间隙	60	71	5	0,5	67	62,5	2,63	4,09
23831-05-006008	正常间隙	60	76	8	0,5	72	62,5	5,68	8,68
23831-05-007005	正常间隙	70	81	5	0,5	77	72,5	2,81	4,68
23831-05-007008	正常间隙	70	86	8	0,5	82	72,5	5,98	9,8
23831-05-008005	正常间隙	80	91	5	0,5	87	82,5	3,05	5,43
23831-05-008008	正常间隙	80	96	8	0,5	92	82,5	6,37	11,3
23831-05-009005	正常间隙	90	101	5	0,5	97	92,5	3,19	6,03
23831-05-009008	正常间隙	90	106	8	0,5	102	92,5	6,67	12,4
23831-05-102005	经预紧处理	20	31	5	0,5	27	22,5	1,4	1,29
23831-05-103005	经预紧处理	30	41	5	0,5	37	32,5	1,77	1,97
23831-05-104005	经预紧处理	40	51	5	0,5	47	42,5	2	2,52
23831-05-105005	经预紧处理	50	61	5	0,5	57	52,5	2,28	3,2
23831-05-105008	经预紧处理	50	66	8	0,5	62	52,5	5,1	7,19
23831-05-106005	经预紧处理	60	71	5	0,5	67	62,5	2,63	4,09
23831-05-106008	经预紧处理	60	76	8	0,5	72	62,5	5,68	8,68
23831-05-107005	经预紧处理	70	81	5	0,5	77	72,5	2,81	4,68
23831-05-107008	经预紧处理	70	86	8	0,5	82	72,5	5,98	9,8
23831-05-108005	经预紧处理	80	91	5	0,5	87	82,5	3,05	5,43
23831-05-108008	经预紧处理	80	96	8	0,5	92	82,5	6,37	11,3
23831-05-109005	经预紧处理	90	101	5	0,5	97	92,5	3,19	6,03
23831-05-109008	经预紧处理	90	106	8	0,5	102	92,5	6,67	12,4