

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。

提示：

内、外环上带固定孔的交叉滚子轴承无需法兰盘或外壳。这最大限度地减少了安装误差，确保了精确的旋转精度和恒定的扭矩。交叉滚子轴承既适用于内环旋转，也适用于外环旋转。

径向轴承间隙有两种选择：具有正常间隙 C1 的轴承（订货号：23831-0XXXXX）和具有预紧 S1 的轴承（订货号：23831-1XXXXX）。

交叉滚子轴承的公差等级为 P0。公差等级描述了内、外环的径向和轴向偏差。

交叉滚子轴承配备两侧密封。

可根据要求提供其他轴承间隙和公差等级。


技术参数：

参见下载、技术说明。

图纸提示：

- 1) 滚轮
- 2) 间隔垫片
- 3) 内环
- 4) 外环
- 5) 密封件

图纸



商品概述

订货号	类型 2	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	R	额定负载 静态 kN	额定负载 动态 kN
23831-10-002012	正常间隙	20	70	28	57	6,5	3,4	M3	12	0,6	8,35	7,35
23831-10-003515	正常间隙	35	95	45	83	8	4,5	M4	15	0,6	22,3	17,5
23831-10-005515	正常间隙	55	120	65	105	9,5	5,5	M5	15	0,6	29,5	20,3
23831-10-102012	经预紧处理	20	70	28	57	6,5	3,4	M3	12	0,6	8,35	7,35
23831-10-103515	经预紧处理	35	95	45	83	8	4,5	M4	15	0,6	22,3	17,5
23831-10-105515	经预紧处理	55	120	65	105	9,5	5,5	M5	15	0,6	29,5	20,3