

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
PA6 热塑性塑料。


规格：
热塑性塑料，黑色。

提示：
按钮带红色或绿 LED 指示灯。
带 8 针插头的连接在把手支脚的拧接面中。(带 10 m 电缆的连接器可作为配件提供。必须单独订购)。
防护等级：IP65 (连接器旋松时)。

装配：
背面安装。

附件：
适用于 A 型：
插塞连接器衬套 M12x1，带有螺纹锁 80150-10。

图纸



商品概述

订货号	类型	组件颜色	A	B	D	H	H1	H2 max.	H3	L	L1	T	负载能力 N
06980-11601	A	绿色	160	26	M6	66	40	70	10	182	17	10	1000
06980-11602	A	红色	160	26	M6	66	40	70	10	182	17	10	1000

商品概述
