


商品描述/产品说明



产品说明

材料：

PA6 热塑性塑料把手支脚。

PVC 热塑性塑料连接管。

规格：

黑色把手支脚。

黑色连接管。

提示：

A 型：

按钮（更换器）

2 个 LED 指示灯

8 针插头

B 型：

急停按钮（2 个常闭触点）

按钮（转换开关）

2 个 LED 指示灯

12 针插头

技术参数：

参见下载、使用说明

连接类型：M12x1 8 针或 12 针插头。

防护等级：连接器旋松时为 IP54。

装配：

正面安装。

附件：

带塑料手柄的塑料管状把手 06980。

插塞连接器衬套 M12x1，带有螺纹锁 80150-10。

图纸提示：

1) 急停按钮

2) LED 亮起红灯

3) LED 亮起绿灯


4) 按钮

5) 插头，M12x1

商品描述/产品说明



图纸



商品概述

订货号	类型	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	L2	负载能力 N
06980-10-180	A	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	-	1000
06980-10-1180	B	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	30	1000

商品概述
