

商品描述/产品说明



for electrics



产品说明

材料：
PA6 热塑性塑料把手支脚。
PVC 热塑性塑料连接管。

规格：
黑色把手支脚。
黑色连接管。

提示：
A 型：
按钮 1 (更换器)
按钮 2 (常闭触点)
2 个 LED 指示灯
8 针插头

B 型：
急停按钮 (2 个常开触点)
按钮 1 (更换器)
按钮 2 (常闭触点)
2 个 LED 指示灯
12 针插头

技术参数：
参见下载、使用说明
连接类型：M12x1 8 针或 12 针插头。
防护等级：连接器旋松时为 IP54。

装配：
正面安装。


附件：
带塑料手柄的塑料管状把手 06980。
插塞连接器衬套 M12x1，带有螺纹锁 80150-10。

图纸提示：
1) 急停按钮
2) LED 亮起红灯
3) LED 亮起绿灯
4) 按钮 1
5) 按钮 2
6) 插头，M12x1

商品描述/产品说明



图纸



商品概述

订货号	类型	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	L2	负载能力 N
06980-11-180	A	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	-	1000
06980-11-1180	B	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	30	1000

商品概述
