

商品描述/产品说明

INCH
Parts

抬起
脱开



产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：


把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。

根据要求：

其他内螺纹、颜色和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06450-9AD181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9AE181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9A1181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-0AD181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0AE181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A0181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A1181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A2181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-1AE181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A0181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A1181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A2181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-2A2181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-2A3181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-3A3181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-3A4181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-4A4181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-4A5181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-5A5181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-5A6181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-9AD182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9AE182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9A1182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-0AD182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0AE182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A0182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A1182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A2182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06450-1AE182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A0182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A1182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A2182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-2A2182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-2A3182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-3A3182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-3A4182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-4A4182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-4A5182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-5A5182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-5A6182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-9AD183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9AE183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9A1183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-0AD183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0AE183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A0183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A1183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A2183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-1AE183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A0183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A1183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A2183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-2A2183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-2A3183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-3A3183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-3A4183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-4A4183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-4A5183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-5A5183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-5A6183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-9AD184	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9AE184	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9A1184	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-0AD184	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0AE184	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A0184	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A1184	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A2184	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-1AE184	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A0184	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A1184	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A2184	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-2A2184	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-2A3184	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-3A3184	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-3A4184	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-4A4184	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-4A5184	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-5A5184	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-5A6184	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-9AD185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9AE185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9A1185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-0AD185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0AE185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A0185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A1185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A2185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-1AE185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A0185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A1185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A2185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06450-2A2185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-2A3185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-3A3185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-3A4185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-4A4185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-4A5185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-5A5185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-5A6185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-9AD186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9AE186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9A1186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-0AD186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0AE186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A0186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A1186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A2186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-1AE186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A0186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A1186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A2186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-2A2186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-2A3186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-3A3186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-3A4186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-4A4186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-4A5186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-5A5186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-5A6186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-9AD187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9AE187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9A1187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-0AD187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0AE187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A0187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A1187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A2187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-1AE187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A0187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A1187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A2187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-2A2187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-2A3187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-3A3187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-3A4187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-4A4187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-4A5187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-5A5187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-5A6187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-9AD188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9AE188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-9A1188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-0AD188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0AE188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A0188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A1188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0A2188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-1AE188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A0188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A1188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1A2188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-2A2188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-2A3188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-3A3188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-3A4188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06450-4A4188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-4A5188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-5A5188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-5A6188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26