

## 商品描述/产品说明

INCH  
Parts抬起  
脱开

## 产品说明

## 材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。

强度等级 5.8 的钢制部件。

## 规格：

把手高光泽镀铬。


钢制部件经黑色氧化。

## 根据要求：

其他内螺纹、颜色和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号        | 主体颜色 | 主体表面  | 尺寸 | X       | T  | D    | D1   | D2   | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | A   | A1   | B   | 齿数 |
|------------|------|-------|----|---------|----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|----|
| 06450-9AD6 | 银色   | 高光泽镀铬 | 9  | 6-32    | 6  | 8    | 11   | 11,5 | 21,4 | 4   | 11,9 | 24   | 27   | 22  | 27,7 | 6,4 | 12 |
| 06450-9AE6 | 银色   | 高光泽镀铬 | 9  | 8-32    | 6  | 8    | 11   | 11,5 | 21,4 | 4   | 11,9 | 24   | 27   | 22  | 27,7 | 6,4 | 12 |
| 06450-9A16 | 银色   | 高光泽镀铬 | 9  | 10-32   | 6  | 8    | 11   | 11,5 | 21,4 | 4   | 11,9 | 24   | 27   | 22  | 27,7 | 6,4 | 12 |
| 06450-0AD6 | 银色   | 高光泽镀铬 | 0  | 6-32    | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 30   | 33   | 30  | 37   | 7   | 16 |
| 06450-0AE6 | 银色   | 高光泽镀铬 | 0  | 8-32    | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 30   | 33   | 30  | 37   | 7   | 16 |
| 06450-0A06 | 银色   | 高光泽镀铬 | 0  | 10-24   | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 30   | 33   | 30  | 37   | 7   | 16 |
| 06450-0A16 | 银色   | 高光泽镀铬 | 0  | 10-32   | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 30   | 33   | 30  | 37   | 7   | 16 |
| 06450-0A26 | 银色   | 高光泽镀铬 | 0  | 1/4-20  | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 30   | 33   | 30  | 37   | 7   | 16 |
| 06450-1AE6 | 银色   | 高光泽镀铬 | 1  | 8-32    | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 31   | 34   | 40  | 47   | 7   | 16 |
| 06450-1A06 | 银色   | 高光泽镀铬 | 1  | 10-24   | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 31   | 34   | 40  | 47   | 7   | 16 |
| 06450-1A16 | 银色   | 高光泽镀铬 | 1  | 10-32   | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 31   | 34   | 40  | 47   | 7   | 16 |
| 06450-1A26 | 银色   | 高光泽镀铬 | 1  | 1/4-20  | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 31   | 34   | 40  | 47   | 7   | 16 |
| 06450-2A26 | 银色   | 高光泽镀铬 | 2  | 1/4-20  | 12 | 13,5 | 18,5 | 19   | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65  | 74,5 | 9,5 | 20 |
| 06450-2A36 | 银色   | 高光泽镀铬 | 2  | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19   | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65  | 74,5 | 9,5 | 20 |
| 06450-3A36 | 银色   | 高光泽镀铬 | 3  | 5/16-18 | 14 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80  | 91   | 11  | 22 |
| 06450-3A46 | 银色   | 高光泽镀铬 | 3  | 3/8-16  | 14 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80  | 91   | 11  | 22 |
| 06450-4A46 | 银色   | 高光泽镀铬 | 4  | 3/8-16  | 17 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95  | 109  | 13  | 24 |
| 06450-4A56 | 银色   | 高光泽镀铬 | 4  | 1/2-13  | 17 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95  | 109  | 13  | 24 |
| 06450-5A56 | 银色   | 高光泽镀铬 | 5  | 1/2-13  | 23 | 23   | 31   | 32   | 49   | 12  | 31,5 | 73   | 77,5 | 110 | 126  | 15  | 26 |
| 06450-5A66 | 银色   | 高光泽镀铬 | 5  | 5/8-11  | 23 | 23   | 31   | 32   | 49   | 12  | 31,5 | 73   | 77,5 | 110 | 126  | 15  | 26 |

商品概述

---