

商品描述/产品说明



抬起
脱开



产品说明

产品描述：

把手设计（符合人体工学）中的塑料锁紧手柄呈现出高品质、新式的外观和令人愉悦的感受。

把手由一种特殊的高性能塑料制成，有多种标准颜色可供选择。

此款把手的优点是高钢度和高强度。其自身重量较轻，是移动应用的理想选择。

材料：

高性能热塑性塑料，玻璃纤维增强型。

强度等级为 5.8 的钢制部件。

规格：

钢制件，经蓝色钝化处理。

使用说明：

把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中，以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。

应用：

机械、仪器和设备制造，康复区。

温度范围：

持续工作温度最高为 100 °C。

短时工作温度最高为 130 °C。

优点：

七种颜色类型。

根据要求：

其他内螺纹和特殊类型。


尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

黑灰色的高温塑料。

根据 IEC 216，持续工作温度最高为 150°C 至 160 °C。

短时工作温度最高为 250 °C。

图纸



商品概述

订货号	主体颜色	主体材料	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06600-55-9031	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-9041	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-9051	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-0031	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-0041	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-0051	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-1041	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-1051	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-1061	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-2061	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-2081	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-3081	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-3101	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-4101	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-4121	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-5121	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-5161	黑色 RAL 7021	高性能热塑性塑料	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-9032	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-9042	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-9052	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12

商品概述

订货号	主体颜色	主体材料	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06600-55-0032	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-0042	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-0052	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-1042	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-1052	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-1062	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-2062	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-2082	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-3082	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-3102	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-4102	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-4122	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-5122	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-5162	橙色 RAL 2004	高性能热塑性塑料	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-90316	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90416	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90516	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-00316	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00416	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00516	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-10416	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10516	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10616	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-20616	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-20816	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-30816	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-31016	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-41016	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-41216	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-51216	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-51616	黄色 RAL 1021	高性能热塑性塑料	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-90384	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90484	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90584	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12

商品概述

订货号	主体颜色	主体材料	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06600-55-00384	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00484	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00584	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-10484	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10584	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10684	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-20684	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-20884	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-30884	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-31084	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-41084	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-41284	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-51284	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-51684	红色 RAL 3020	高性能热塑性塑料	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-90386	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90486	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90586	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-00386	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00486	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00586	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-10486	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10586	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10686	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-20686	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-20886	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-30886	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-31086	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-41086	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-41286	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-51286	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-51686	灰色 RAL 6032	高性能热塑性塑料	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-90387	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90487	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90587	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12

商品概述

订货号	主体颜色	主体材料	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06600-55-00387	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00487	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00587	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-10487	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10587	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10687	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-20687	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-20887	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-30887	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-31087	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-41087	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-41287	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-51287	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-51687	蓝色 RAL 5017	高性能热塑性塑料	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-90388	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90488	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-90588	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
06600-55-00388	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00488	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-00588	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
06600-55-10488	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10588	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-10688	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
06600-55-20688	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-20888	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
06600-55-30888	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-31088	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
06600-55-41088	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-41288	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
06600-55-51288	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
06600-55-51688	灰色 RAL 7035	高性能热塑性塑料	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26

商品概述
