

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。
手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回，因此可以改变锁定位置。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置，从而使柱塞顶销保持缩回状态。

材料：

钢制手柄和柱塞顶销。

套筒 1.0403。

压力弹簧 1.4310。

热塑性 PA 螺栓帽。

规格：

套管和手柄黑色氧化。

柱塞顶销硬化，经打磨和黑色氧化。

压力弹簧亮色。

不同颜色的螺栓帽：

- 黑灰色 RAL 7021
- 纯橙色 RAL 2004
- 油菜籽黄色 RAL 1021
- 交通红色 RAL 3020
- 信号绿色 RAL 6032
- 交通蓝色 RAL 5017
- 浅灰色 RAL 7035

提示：

由于采用方形套筒，凸轮旋柄柱塞适合焊接。建议采用点焊定位，以避免弹簧过度受热。

优点：

手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。

可选择彩色塑料螺栓帽。

方形套筒，用于焊接。

根据要求：

特殊类型。

附件：


定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。

图纸提示：

G 型：无螺栓帽

H 型：有螺栓帽

图纸



商品概述

订货号	类型	组件颜色	D	D1	L	L1	B	B1	H	Fx30°	SW	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-19-100410	G	-	4	10	38,5	25	9	3	6	1	12	8	14
03099-19-100510	G	-	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	12	8	14
03099-19-100610	G	-	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	12	8	14
03099-19-100512	G	-	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	16	8	14
03099-19-100612	G	-	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	16	8	14
03099-19-100812	G	-	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	16	8	14
03099-19-100616	G	-	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	20	15	35
03099-19-100816	G	-	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	20	15	35
03099-19-101016	G	-	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	20	15	35
03099-19-100820	G	-	8	20	71	50	18	6	12	2,3	24	20	60
03099-19-101020	G	-	10	20	71	50	18	6	12	2,8	24	20	60
03099-19-101220	G	-	12	20	71	50	18	6	12	3	24	20	60
03099-19-110410	H	黑色 RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
03099-19-110510	H	黑色 RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
03099-19-110610	H	黑色 RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
03099-19-110512	H	黑色 RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
03099-19-110612	H	黑色 RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
03099-19-110812	H	黑色 RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
03099-19-110616	H	黑色 RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
03099-19-110816	H	黑色 RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
03099-19-111016	H	黑色 RAL 7021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
03099-19-110820	H	黑色 RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
03099-19-111020	H	黑色 RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
03099-19-111220	H	黑色 RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
03099-19-1104102	H	橙色 RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
03099-19-1105102	H	橙色 RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
03099-19-1106102	H	橙色 RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
03099-19-1105122	H	橙色 RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
03099-19-1106122	H	橙色 RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
03099-19-1108122	H	橙色 RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
03099-19-1106162	H	橙色 RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
03099-19-1108162	H	橙色 RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35

商品概述

订货号	类型	组件 颜色	D	D1	L	L1	B	B1	H	Fx30°	SW	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-19-1110162	H	橙色 RAL 2004	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
03099-19-1108202	H	橙色 RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
03099-19-1110202	H	橙色 RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
03099-19-1112202	H	橙色 RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
03099-19-11041016	H	黄色 RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
03099-19-11051016	H	黄色 RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
03099-19-11061016	H	黄色 RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
03099-19-11051216	H	黄色 RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
03099-19-11061216	H	黄色 RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
03099-19-11081216	H	黄色 RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
03099-19-11061616	H	黄色 RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
03099-19-11081616	H	黄色 RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
03099-19-11101616	H	黄色 RAL 1021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
03099-19-11082016	H	黄色 RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
03099-19-11102016	H	黄色 RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
03099-19-11122016	H	黄色 RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
03099-19-11041084	H	红色 RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
03099-19-11051084	H	红色 RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
03099-19-11061084	H	红色 RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
03099-19-11051284	H	红色 RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
03099-19-11061284	H	红色 RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
03099-19-11081284	H	红色 RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
03099-19-11061684	H	红色 RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
03099-19-11081684	H	红色 RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
03099-19-11101684	H	红色 RAL 3020	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
03099-19-11082084	H	红色 RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
03099-19-11102084	H	红色 RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
03099-19-11122084	H	红色 RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
03099-19-11041086	H	灰色 RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
03099-19-11051086	H	灰色 RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
03099-19-11061086	H	灰色 RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
03099-19-11051286	H	灰色 RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
03099-19-11061286	H	灰色 RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
03099-19-11081286	H	灰色 RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
03099-19-11061686	H	灰色 RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
03099-19-11081686	H	灰色 RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
03099-19-11101686	H	灰色 RAL 6032	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
03099-19-11082086	H	灰色 RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
03099-19-11102086	H	灰色 RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
03099-19-11122086	H	灰色 RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
03099-19-11041087	H	蓝色 RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
03099-19-11051087	H	蓝色 RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
03099-19-11061087	H	蓝色 RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
03099-19-11051287	H	蓝色 RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
03099-19-11061287	H	蓝色 RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
03099-19-11081287	H	蓝色 RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
03099-19-11061687	H	蓝色 RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
03099-19-11081687	H	蓝色 RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
03099-19-11101687	H	蓝色 RAL 5017	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
03099-19-11082087	H	蓝色 RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
03099-19-11102087	H	蓝色 RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
03099-19-11122087	H	蓝色 RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
03099-19-11051088	H	灰色 RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
03099-19-11041088	H	灰色 RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
03099-19-11061088	H	灰色 RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
03099-19-11051288	H	灰色 RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
03099-19-11061288	H	灰色 RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
03099-19-11081288	H	灰色 RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
03099-19-11061688	H	灰色 RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
03099-19-11081688	H	灰色 RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
03099-19-11101688	H	灰色 RAL 7035	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
03099-19-11082088	H	灰色 RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
03099-19-11102088	H	灰色 RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
03099-19-11122088	H	灰色 RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60

商品概述
