


商品描述/产品说明



转动环支承：



产品说明

产品描述：

铝制型材系统适用于现代机器、厂房和设备制造。铝制型材滚轮具有灵活性、多功能性和用户友好性等特点。其设计体现了简洁性和功能性的精髓。

材料：

钢板制壳体。

热塑性橡胶弹性 (TPE) 车轮。

轮体采用聚丙烯。

规格：

电镀锌和经过蓝色钝化处理的钢板，不含 Cr6。

灰色热塑性橡胶弹性体 (TPE)。

银灰色聚丙烯。

提示：

通过两块专门开发的固定板，几乎可以保证对任何铝制型材的通用适应性。标准系列包括各种滚轮，如脚轮或带制动器和不带制动器的转向轮。

滚轮对许多腐蚀性介质具有很高的耐化学性。

由优质热塑性聚丙烯 (TPE) 制成的胎面硬度为 85° Shore A，并喷涂在聚丙烯车轮中心。胎面无痕，并与车轮中心形成不可分割的材料锁定连接。热塑性橡胶弹性滚轮的特点是极低的滚动阻力和转向阻力。


应用：

带有热塑性橡胶弹性胎面的车轮和滚轮常用于工厂和商店设备以及展示架。其他应用还包括医疗设备、测量和测试设备以及工作站和装配站。

温度范围：

-20 °C - +60 °C.

图纸



商品概述

订货号	类型	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	R	滚珠轴承	承载负荷 kg	固定方式	名称
95046-17-100750252	C	29	25	40	75	8,5	100	120	80	66,5	滚珠轴承	75	安装板	转向轮
95046-17-100800322	C	40	32	40	80	8,5	111	120	80	80	滚珠轴承	120	安装板	转向轮
95046-17-101000322	C	40	32	40	100	8,5	136	120	80	90	滚珠轴承	120	安装板	转向轮
95046-17-101250322	C	40	32	40	125	8,5	161	120	80	102,5	滚珠轴承	120	安装板	转向轮

