



INCH  
Parts



## 产品说明

材料：  
套筒 1.4305.  
压杆 1.4034.  
弹簧 1.4310.


螺纹锁紧尼龙。

规格：  
亮色。顶销硬化处理。

提示：  
英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸提示：  
L2 = 约两个螺距

## 图纸



## 商品概述

| 订货号      | D       | D1  | H   | L  | L1 | N   | 初始位置<br>弹簧弹力<br>F1 约 N | 终点位置<br>弹簧弹力<br>F2 约 N | 旋入<br>扭矩<br>约 Nm | 旋松扭矩<br>约 Nm |
|----------|---------|-----|-----|----|----|-----|------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| 03026-AE | 8-32    | 1,8 | 1,5 | 9  | 5  | 0,6 | 6                      | 20                     | 0,18             | 0,12         |
| 03026-AG | 8-36    | 1,8 | 1,5 | 9  | 5  | 0,6 | 6                      | 20                     | 0,18             | 0,12         |
| 03026-A1 | 10-32   | 2,4 | 2   | 12 | 6  | 0,8 | 6                      | 20                     | 0,12             | 0,08         |
| 03026-A2 | 1/4-20  | 2,7 | 2   | 14 | 7  | 1   | 7                      | 20                     | 0,44             | 0,21         |
| 03026-AJ | 1/4-28  | 2,7 | 2   | 14 | 7  | 1   | 7                      | 20                     | 0,44             | 0,21         |
| 03026-A3 | 5/16-18 | 4   | 2   | 16 | 8  | 1,2 | 15                     | 30                     | 1,1              | 0,38         |
| 03026-A4 | 3/8-16  | 4,5 | 2,5 | 19 | 9  | 1,6 | 20                     | 35                     | 1,36             | 0,62         |
| 03026-A5 | 1/2-13  | 6   | 3,5 | 22 | 10 | 2   | 30                     | 55                     | 2,11             | 1,41         |
| 03026-A6 | 5/8-11  | 8,5 | 4,5 | 24 | 14 | 2,5 | 45                     | 100                    | 3,95             | 3,05         |

