

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
弹簧 1.4310。

规格：
亮色。顶销硬化处理。

提示：
英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸



商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H	L	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03025-1AG	轻弹簧弹力	8-36	1,8	1,5	9	0,6	2	7
03025-1AE	轻弹簧弹力	8-32	1,8	1,5	9	0,6	3	10
03025-1A1	轻弹簧弹力	10-32	2,4	2	12	0,8	3	10
03025-1AJ	轻弹簧弹力	1/4-28	2,7	2	14	1	3	9
03025-1A2	轻弹簧弹力	1/4-20	2,7	2	14	1	4	10
03025-1A3	轻弹簧弹力	5/16-18	4	2	16	1,2	7	15
03025-1A4	轻弹簧弹力	3/8-16	4,5	2,5	19	1,6	9	16
03025-1A5	轻弹簧弹力	1/2-13	6	3,5	22	2	14	26
03025-1A6	轻弹簧弹力	5/8-11	8,5	4,5	24	2,5	22	50