

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制或不锈钢 A2.

规格：
钢制，电镀锌。
不锈钢，亮色。


提示：
单耳管夹，经过预应力处理，轻质结构设计，符合 DIN 1596 标准。

该款管夹由于紧固和安装轻质管件、管道、电缆和各种圆形件。

此管夹带有一个夹持缝。拧紧固定螺栓即可实现理想的夹持效果。

D = 52 类似于 DIN 1596。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	D1	D2	H	L1	L2	L3	S	夹紧范围 D1 英寸	夹紧范围 D1 mm
07850-10-10070	钢制	电镀锌	16	7	6.6	5	26	14	31,5	2	0.22-0.28	5,5-7
07850-10-10090	钢制	电镀锌	16	9	6.6	6	28	16	34,5	2	0.28-0.35	7-9
07850-10-10130	钢制	电镀锌	20	13	6.6	9	30	18	38,5	2	0.39-0.51	9,5-13
07850-10-10155	钢制	电镀锌	20	15.5	6.6	12	32	20	41,75	2	0.51-0.61	13-15,5
07850-10-10190	钢制	电镀锌	20	19	6.6	15	34	22	45,5	2	0.61-0.75	15,5-19
07850-10-10230	钢制	电镀锌	25	23	9	19	43	28	57,5	3	0.79-0.91	20-23
07850-10-10260	钢制	电镀锌	25	26	9	22	44	29	60	3	0.91-1.02	23-26
07850-10-10285	钢制	电镀锌	25	28.5	9	24	47	32	64,25	3	1.02-1.12	26-28,5
07850-10-10310	钢制	电镀锌	25	31	9	27	47	32	65,5	3	1.12-1.22	28,5-31
07850-10-10360	钢制	电镀锌	30	36	11	32	57	40	78	3	1.3-1.42	33-36
07850-10-10390	钢制	电镀锌	30	39	11	34	59	42	81,5	3	1.42-1.54	36-39
07850-10-10430	钢制	电镀锌	30	43	11	38	61	44	85,5	3	1.54-1.69	39-43

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	D1	D2	H	L1	L2	L3	S	夹紧范围 D1 英寸	夹紧范围 D1 mm
07850-10-10460	钢制	电镀锌	30	46	11	41	62	45	88	3	1.69-1.81	43-46
07850-10-10490	钢制	电镀锌	40	49	14	44	67	48	95,5	4	1.81-1.93	46-49
07850-10-10520	钢制	电镀锌	40	52	14	47	72	53	102	4	1.93-2.05	49-52
07850-10-10580	钢制	电镀锌	40	58	14	52	74	55	107	4	2.09-2.28	53-58
07850-10-10610	钢制	电镀锌	40	61	14	56	77	58	111,5	4	2.28-2.4	58-61
07850-10-40070	不锈钢	亮色	16	7	6.6	5	26	14	31,5	2	0.22-0.28	5,5-7
07850-10-40090	不锈钢	亮色	16	9	6.6	6	28	16	34,5	2	0.28-0.35	7-9
07850-10-40130	不锈钢	亮色	20	13	6.6	9	30	18	38,5	2	0.39-0.51	9,5-13
07850-10-40155	不锈钢	亮色	20	15.5	6.6	12	32	20	41,75	2	0.51-0.61	13-15,5
07850-10-40190	不锈钢	亮色	20	19	6.6	15	34	22	45,5	2	0.61-0.75	15,5-19
07850-10-40230	不锈钢	亮色	25	23	9	19	43	28	57,5	3	0.79-0.91	20-23
07850-10-40260	不锈钢	亮色	25	26	9	22	44	29	60	3	0.91-1.02	23-26
07850-10-40285	不锈钢	亮色	25	28.5	9	24	47	32	64,25	3	1.02-1.12	26-28,5
07850-10-40310	不锈钢	亮色	25	31	9	27	47	32	65,5	3	1.12-1.22	28,5-31
07850-10-40360	不锈钢	亮色	30	36	11	32	57	40	78	3	1.3-1.42	33-36
07850-10-40390	不锈钢	亮色	30	39	11	34	59	42	81,5	3	1.42-1.54	36-39
07850-10-40430	不锈钢	亮色	30	43	11	38	61	44	85,5	3	1.54-1.69	39-43
07850-10-40460	不锈钢	亮色	30	46	11	41	62	45	88	3	1.69-1.81	43-46
07850-10-40490	不锈钢	亮色	40	49	14	44	67	48	95,5	4	1.81-1.93	46-49
07850-10-40520	不锈钢	亮色	40	52	14	47	72	53	102	4	1.93-2.05	49-52
07850-10-40580	不锈钢	亮色	40	58	14	52	74	55	107	4	2.09-2.28	53-58
07850-10-40610	不锈钢	亮色	40	61	14	56	77	58	111,5	4	2.28-2.4	58-61