

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制或不锈钢 A2.

规格：
钢制，电镀锌。
不锈钢，亮色。


提示：
双耳管夹，经过预应力处理，轻质结构设计，符合 DIN 1597 标准。

该款管夹由于紧固和安装轻质管件、管道、电缆和各种圆形件。

此管夹带有一个夹持缝。拧紧固定螺栓即可实现理想的夹持效果。

D1 = 33 和 D1 = 52 类似于 DIN 1597。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	D1	D2	H	L3	L4	S	夹紧范围 D1 英寸	夹紧范围 D1 mm
07850-11-10070	钢制	电镀锌	16	7	5.5	5	44	28	1,5	0.22-0.28	5,5-7
07850-11-10090	钢制	电镀锌	16	9	5.5	6	48	32	1,5	0.28-0.35	7-9
07850-11-10130	钢制	电镀锌	16	13	5.5	9	52	36	1,5	0.39-0.51	9,5-13
07850-11-10155	钢制	电镀锌	16	15.5	5.5	12	56	40	1,5	0.51-0.61	13-15,5
07850-11-10190	钢制	电镀锌	16	19	5.5	15	60	44	1,5	0.61-0.75	15,5-19
07850-11-10230	钢制	电镀锌	20	23	6.6	19	76	56	2	0.79-0.91	20-23
07850-11-10260	钢制	电镀锌	20	26	6.6	22	78	58	2	0.91-1.02	23-26
07850-11-10285	钢制	电镀锌	20	28.5	6.6	24	84	64	2	1.02-1.12	26-28,5
07850-11-10310	钢制	电镀锌	20	31	6.6	27	84	64	2	1.12-1.22	28,5-31
07850-11-10330	钢制	电镀锌	20	33	6,6	29	92	72	2	1.22-1.30	31-33
07850-11-10360	钢制	电镀锌	25	36	9	32	104	80	3	1.3-1.42	33-36
07850-11-10390	钢制	电镀锌	25	39	9	34	108	84	3	1.42-1.54	36-39
07850-11-10430	钢制	电镀锌	25	43	9	38	112	88	3	1.54-1.69	39-43
07850-11-10460	钢制	电镀锌	25	46	9	41	114	90	3	1.69-1.81	43-46
07850-11-10490	钢制	电镀锌	30	49	11	44	118	90	3	1.81-1.93	46-49
07850-11-10520	钢制	电镀锌	30	52	11	47	134	106	3	1.93-2.05	49-52
07850-11-10580	钢制	电镀锌	30	58	11	52	138	110	3	2.09-2.28	53-58

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	D1	D2	H	L3	L4	S	夹紧范围 D1 英寸	夹紧范围 D1 mm
07850-11-10610	钢制	电镀锌	30	61	11	56	138	110	3	2.28-2.4	58-61
07850-11-40070	不锈钢	亮色	16	7	5.5	5	44	28	1,5	0.22-0.28	5,5-7
07850-11-40090	不锈钢	亮色	16	9	5.5	6	48	32	1,5	0.28-0.35	7-9
07850-11-40130	不锈钢	亮色	16	13	5.5	9	52	36	1,5	0.39-0.51	9,5-13
07850-11-40155	不锈钢	亮色	16	15.5	5.5	12	56	40	1,5	0.51-0.61	13-15,5
07850-11-40190	不锈钢	亮色	16	19	5.5	15	60	44	1,5	0.61-0.75	15,5-19
07850-11-40230	不锈钢	亮色	20	23	6.6	19	76	56	2	0.79-0.91	20-23
07850-11-40260	不锈钢	亮色	20	26	6.6	22	78	58	2	0.91-1.02	23-26
07850-11-40285	不锈钢	亮色	20	28.5	6.6	24	84	64	2	1.02-1.12	26-28,5
07850-11-40310	不锈钢	亮色	20	31	6.6	27	84	64	2	1.12-1.22	28,5-31
07850-11-40330	不锈钢	亮色	20	33	6,6	29	92	72	2	1.22-1.30	31-33
07850-11-40360	不锈钢	亮色	25	36	9	32	104	80	3	1.3-1.42	33-36
07850-11-40390	不锈钢	亮色	25	39	9	34	108	84	3	1.42-1.54	36-39
07850-11-40430	不锈钢	亮色	25	43	9	38	112	88	3	1.54-1.69	39-43
07850-11-40460	不锈钢	亮色	25	46	9	41	114	90	3	1.69-1.81	43-46
07850-11-40490	不锈钢	亮色	30	49	11	44	118	90	3	1.81-1.93	46-49
07850-11-40520	不锈钢	亮色	30	52	11	47	134	106	3	1.93-2.05	49-52
07850-11-40580	不锈钢	亮色	30	58	11	52	138	110	3	2.09-2.28	53-58
07850-11-40610	不锈钢	亮色	30	61	11	56	138	110	3	2.28-2.4	58-61