

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
不锈钢扭矩支撑。
不锈钢安装适配器。

提示：
这些安装套件用于将执行器 85000-50 与推杆 29105、双管推杆 21250 和 21250-01 或方形推杆 29104 连接。

附件：
用于推杆 85000-50 的不锈钢或铝制执行器。
推杆 29105。
不锈钢推杆 29105。
双管推杆 21250。
带安装板的双管推杆 21250-01。
方形铝制推杆 29104。

图纸



商品概述

订货号	类型	类型 1	E 类	EP/EPX类	EV 类	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	D3
85000-51-040	A	用于线性单元	40	-	-	68	31	12	54	22	M5	6,4	5	10,4
85000-51-030	A	用于线性单元	30	-	-	56	31	12	42	22	M5	6,4	5	10,4
85000-51-230	A	-	-	-	30	56	31	12	42	22	M5	6,4	5	10,4
85000-51-240	A	-	-	-	40	68	31	12	54	22	M5	6,4	5	10,4
85000-51-050	B	用于线性单元	50	-	-	85	31	12	67	22	M5	8,2	5	10,4
85000-51-250	B	-	-	-	50	85	31	12	67	22	M5	8,2	5	10,4
85000-51-130	C	-	-	30	-	52	37	-	40	22	M5	6,4	5	10,4
85000-51-140	C	-	-	40	-	61	37	-	46	22	M5	8,4	5	10,4

商品概述

订货号	类型	类型 1	E 类	EP/EPX类	EV 类	H	L	L1	L2	L3	L4	T1
85000-51-040	A	用于线性单元	40	-	-	47,4	57,6	23	-	52,5	20,9	3
85000-51-030	A	用于线性单元	30	-	-	34,9	64,5	23	-	52,5	20,9	3
85000-51-230	A	-	-	-	30	34,9	64,5	23	-	52,5	20,9	3
85000-51-240	A	-	-	-	40	34,9	57,6	23	-	52,5	20,9	3
85000-51-050	B	用于线性单元	50	-	-	50,9	50,5	24	-	52,5	20,9	3
85000-51-250	B	-	-	-	50	50,9	50,5	24	-	52,5	20,9	3
85000-51-130	C	-	-	30	-	18,9	78,6	-	55,6	52,5	20,9	3
85000-51-140	C	-	-	40	-	31	71	-	48	52,5	20,9	3