


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
尼龙底板。
不锈钢丝杠。
防滑板 (NBR) 70 邵氏硬度。

规格：
蓝色RAL 5005 底板。
丝杠亮色。
黑色防滑板。

提示：
不锈钢调节脚配尼龙材料，可选配防滑板。防滑板可以吸收振动力，防止调节脚滑脱。


表中给出的负载值基于一系列实验得出，即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力，这种情况下不考虑指定值。

根据要求：
不锈钢 1.4401 丝杠。
黑色底板。
带 30° 倾角。

附件：
六角螺母 07212。

图纸提示：
A 型，无防滑板
B 型，带防滑板

图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	H	H1	H2	L	SW	负载能力 max. kN (静态负载)
27792-10-12106512X100	A	65	M12	29	139	39	100	10	13
27792-10-12106512X150	A	65	M12	29	189	39	150	10	13
27792-10-12106512X50	A	65	M12	29	89	39	50	10	13
27792-10-12106516X100	A	65	M16	29	139	39	100	13	18
27792-10-12106516X150	A	65	M16	29	189	39	150	13	18
27792-10-12106516X200	A	65	M16	29	239	39	200	13	18
27792-10-12108316X100	A	83	M16	25	135	35	100	13	20
27792-10-12108316X150	A	83	M16	25	185	35	150	13	20
27792-10-12108316X200	A	83	M16	25	235	35	200	13	20
27792-10-12108320X100	A	83	M20	25	137	37	100	17	20
27792-10-12108320X150	A	83	M20	25	187	37	150	17	20
27792-10-12108320X200	A	83	M20	25	237	37	200	17	20
27792-10-12110316X100	A	103	M16	27	137	37	100	13	30
27792-10-12110316X150	A	103	M16	27	187	37	150	13	30
27792-10-12110316X200	A	103	M16	27	237	37	200	13	30
27792-10-12110320X100	A	103	M20	27	139	39	100	17	30
27792-10-12110320X150	A	103	M20	27	189	39	150	17	30
27792-10-12110320X200	A	103	M20	27	239	39	200	17	30
27792-10-12110324X100	A	103	M24	27	139	39	100	20	30
27792-10-12110324X150	A	103	M24	27	189	39	150	20	30
27792-10-12110324X200	A	103	M24	27	239	39	200	20	30