

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

钢制或不锈钢脚杯和丝杠 1.4301。

橡胶衬层 (NBR) 80 邵氏硬度。

规格：

底板和钢制埋头螺栓经镀锌。

不锈钢制底板经抛光。

钢制埋头螺栓，亮色。

硫化橡胶垫，黑色。

提示：

钢制或不锈钢制调节脚，带有可旋转的丝杠和橡胶支承面。实心的橡胶衬层通过硫化反应与板材脚杯牢固相连。橡胶衬层的抓地力十分出色。它能起到缓冲作用并阻碍对地面的振动传输和冲撞。

表中给出的负载值基于一系列实验得出，即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力，这种情况下不考虑指定值。


不锈钢支脚在主轴规格大于 M16 时将扳手开口度视作双边。

提供合适的螺母。


根据要求：

不锈钢 1.4401 丝杠。

图纸



图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-1105010X100	A	钢制	-	50	M10	19	129	29	100	14	-	4
27790-1105010X50	A	钢制	-	50	M10	19	79	29	50	14	-	4
27790-1105012X100	A	钢制	-	50	M12	19	129	29	100	14	-	4
27790-1105012X150	A	钢制	-	50	M12	19	179	29	150	14	-	4
27790-1105012X50	A	钢制	-	50	M12	19	79	29	50	14	-	4
27790-1105014X100	A	钢制	-	50	M14	19	129	29	100	14	-	4
27790-1105014X150	A	钢制	-	50	M14	19	179	29	150	14	-	4
27790-1105014X50	A	钢制	-	50	M14	19	79	29	50	14	-	4
27790-1105016X100	A	钢制	-	50	M16	19	129	29	100	16	-	4
27790-1105016X150	A	钢制	-	50	M16	19	179	29	150	16	-	4
27790-1105016X200	A	钢制	-	50	M16	19	229	29	200	16	-	4
27790-1105016X75	A	钢制	-	50	M16	19	104	29	75	16	-	4
27790-1106010X100	A	钢制	-	60	M10	22	132	32	100	14	-	7
27790-1106010X50	A	钢制	-	60	M10	22	82	32	50	14	-	7
27790-1106012X100	A	钢制	-	60	M12	22	132	32	100	14	-	7
27790-1106012X150	A	钢制	-	60	M12	22	182	32	150	14	-	7
27790-1106012X50	A	钢制	-	60	M12	22	82	32	50	14	-	7
27790-1106014X100	A	钢制	-	60	M14	22	132	32	100	14	-	7

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-1106014X150	A	钢制	-	60	M14	22	182	32	150	14	-	7
27790-1106014X50	A	钢制	-	60	M14	22	82	32	50	14	-	7
27790-1106016X100	A	钢制	-	60	M16	22	132	32	100	16	-	7
27790-1106016X150	A	钢制	-	60	M16	22	182	32	150	16	-	7
27790-1106016X200	A	钢制	-	60	M16	22	232	32	200	16	-	7
27790-1106016X75	A	钢制	-	60	M16	22	108	32	75	16	-	7
27790-1106020X100	A	钢制	-	60	M20	22	133	33	100	20	-	7
27790-1106020X150	A	钢制	-	60	M20	22	183	33	150	20	-	7
27790-1106020X200	A	钢制	-	60	M20	22	233	33	200	20	-	7
27790-1106020X250	A	钢制	-	60	M20	22	283	33	250	20	-	7
27790-1106020X75	A	钢制	-	60	M20	22	108	33	75	20	-	7
27790-1108010X100	A	钢制	-	80	M10	25	135	35	100	14	-	10
27790-1108010X50	A	钢制	-	80	M10	25	85	35	50	14	-	10
27790-1108012X100	A	钢制	-	80	M12	25	135	35	100	14	-	10
27790-1108012X150	A	钢制	-	80	M12	25	185	35	150	14	-	10
27790-1108012X50	A	钢制	-	80	M12	25	85	35	50	14	-	10
27790-1108014X100	A	钢制	-	80	M14	25	135	35	100	14	-	10
27790-1108014X150	A	钢制	-	80	M14	25	185	35	150	14	-	10
27790-1108014X50	A	钢制	-	80	M14	25	85	35	50	14	-	10
27790-1108016X100	A	钢制	-	80	M16	25	135	35	100	16	-	10
27790-1108016X150	A	钢制	-	80	M16	25	185	35	150	16	-	10
27790-1108016X200	A	钢制	-	80	M16	25	235	35	200	16	-	10
27790-1108016X75	A	钢制	-	80	M16	25	110	35	75	16	-	10
27790-1108020X100	A	钢制	-	80	M20	25	136	36	100	20	-	10
27790-1108020X150	A	钢制	-	80	M20	25	186	36	150	20	-	10
27790-1108020X200	A	钢制	-	80	M20	25	236	36	200	20	-	10
27790-1108020X250	A	钢制	-	80	M20	25	286	36	250	20	-	10
27790-1108020X75	A	钢制	-	80	M20	25	111	36	75	20	-	10
27790-1108024X100	A	钢制	-	80	M24	25	135	36	100	24	-	10
27790-1108024X150	A	钢制	-	80	M24	25	186	36	150	24	-	10
27790-1108024X200	A	钢制	-	80	M24	25	236	36	200	24	-	10
27790-1108024X75	A	钢制	-	80	M24	25	111	36	75	24	-	10
27790-1110016X100	A	钢制	-	100	M16	28	137,5	37,5	100	16	-	15
27790-1110016X150	A	钢制	-	100	M16	28	187,5	37,5	150	16	-	15
27790-1110016X200	A	钢制	-	100	M16	28	237,5	37,5	200	16	-	15
27790-1110016X75	A	钢制	-	100	M16	28	112,5	37,5	75	16	-	15
27790-1110020X100	A	钢制	-	100	M20	28	138,5	38,5	100	20	-	15
27790-1110020X150	A	钢制	-	100	M20	28	188,5	38,5	150	20	-	15
27790-1110020X200	A	钢制	-	100	M20	28	238,5	38,5	200	20	-	15
27790-1110020X250	A	钢制	-	100	M20	28	288,5	38,5	250	20	-	15
27790-1110020X75	A	钢制	-	100	M20	28	113,5	38,5	75	20	-	15
27790-1110024X100	A	钢制	-	100	M24	28	138,5	38,5	100	24	-	15
27790-1110024X150	A	钢制	-	100	M24	28	188,5	38,5	150	24	-	15
27790-1110024X200	A	钢制	-	100	M24	28	238,5	38,5	200	24	-	15
27790-1110024X250	A	钢制	-	100	M24	28	288,5	38,5	250	24	-	15
27790-1112016X100	A	钢制	-	120	M16	32	141,5	41,5	100	16	-	30
27790-1112016X150	A	钢制	-	120	M16	32	191,5	41,5	150	16	-	30
27790-1112016X200	A	钢制	-	120	M16	32	241,5	41,5	200	16	-	30
27790-1112016X75	A	钢制	-	120	M16	32	116,5	41,5	75	16	-	30
27790-1112020X100	A	钢制	-	120	M20	32	142,5	42,5	100	20	-	30
27790-1112020X150	A	钢制	-	120	M20	32	192,5	42,5	150	20	-	30
27790-1112020X200	A	钢制	-	120	M20	32	242,5	42,5	200	20	-	30
27790-1112020X250	A	钢制	-	120	M20	32	292,5	42,5	250	20	-	30
27790-1112020X75	A	钢制	-	120	M20	32	117,5	42,5	75	20	-	30
27790-1112024X100	A	钢制	-	120	M24	32	142,5	42,5	100	24	-	30
27790-1112024X150	A	钢制	-	120	M24	32	192,5	42,5	150	24	-	30
27790-1112024X200	A	钢制	-	120	M24	32	242,5	42,5	200	24	-	30
27790-1112024X250	A	钢制	-	120	M24	32	292,5	42,5	250	24	-	30
27790-1112030X100	A	钢制	-	120	M30	32	143,5	43,5	100	30	-	30
27790-1112030X150	A	钢制	-	120	M30	32	193,5	43,5	150	30	-	30
27790-1112030X200	A	钢制	-	120	M30	32	243,5	43,5	200	30	-	30
27790-1205010X100	A	不锈钢	-	50	M10	19	129	29	100	14	-	4
27790-1205010X125	A	不锈钢	-	50	M10	19	154	29	125	14	-	4
27790-1205010X50	A	不锈钢	-	50	M10	19	79	29	50	14	-	4

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-1205010X75	A	不锈钢	-	50	M10	19	104	29	75	14	-	4
27790-1205012X100	A	不锈钢	-	50	M12	19	129	29	100	14	-	4
27790-1205012X125	A	不锈钢	-	50	M12	19	154	29	125	14	-	4
27790-1205012X150	A	不锈钢	-	50	M12	19	179	29	150	14	-	4
27790-1205012X50	A	不锈钢	-	50	M12	19	79	29	50	14	-	4
27790-1205012X75	A	不锈钢	-	50	M12	19	104	29	75	14	-	4
27790-1205014X100	A	不锈钢	-	50	M14	19	129	29	100	14	-	4
27790-1205014X125	A	不锈钢	-	50	M14	19	154	29	125	14	-	4
27790-1205014X150	A	不锈钢	-	50	M14	19	179	29	150	14	-	4
27790-1205014X175	A	不锈钢	-	50	M14	19	204	29	175	14	-	4
27790-1205014X75	A	不锈钢	-	50	M14	19	104	29	75	14	-	4
27790-1205016X100	A	不锈钢	-	50	M16	19	132	32	100	13	-	4
27790-1205016X125	A	不锈钢	-	50	M16	19	157	32	125	13	-	4
27790-1205016X150	A	不锈钢	-	50	M16	19	182	32	150	13	-	4
27790-1205016X175	A	不锈钢	-	50	M16	19	207	32	175	13	-	4
27790-1205016X200	A	不锈钢	-	50	M16	19	232	32	200	13	-	4
27790-1205016X75	A	不锈钢	-	50	M16	19	107	32	75	13	-	4
27790-1206010X100	A	不锈钢	-	60	M10	22	132	32	100	14	-	7
27790-1206010X125	A	不锈钢	-	60	M10	22	157	32	125	14	-	7
27790-1206010X50	A	不锈钢	-	60	M10	22	82	32	50	14	-	7
27790-1206010X75	A	不锈钢	-	60	M10	22	107	32	75	14	-	7
27790-1206012X100	A	不锈钢	-	60	M12	22	132	32	100	14	-	7
27790-1206012X125	A	不锈钢	-	60	M12	22	157	32	125	14	-	7
27790-1206012X150	A	不锈钢	-	60	M12	22	182	32	150	14	-	7
27790-1206012X50	A	不锈钢	-	60	M12	22	82	32	50	14	-	7
27790-1206012X75	A	不锈钢	-	60	M12	22	107	32	75	14	-	7
27790-1206014X100	A	不锈钢	-	60	M14	22	132	32	100	14	-	7
27790-1206014X125	A	不锈钢	-	60	M14	22	157	32	125	14	-	7
27790-1206014X150	A	不锈钢	-	60	M14	22	182	32	150	14	-	7
27790-1206014X175	A	不锈钢	-	60	M14	22	207	32	175	14	-	7
27790-1206014X75	A	不锈钢	-	60	M14	22	107	32	75	14	-	7
27790-1206016X100	A	不锈钢	-	60	M16	22	135	35	100	13	-	7
27790-1206016X125	A	不锈钢	-	60	M16	22	160	35	125	13	-	7
27790-1206016X150	A	不锈钢	-	60	M16	22	185	35	150	13	-	7
27790-1206016X175	A	不锈钢	-	60	M16	22	210	35	175	13	-	7
27790-1206016X200	A	不锈钢	-	60	M16	22	235	35	200	13	-	7
27790-1206016X75	A	不锈钢	-	60	M16	22	110	35	75	13	-	7
27790-1206020X100	A	不锈钢	-	60	M20	22	135	35	100	17	-	7
27790-1206020X125	A	不锈钢	-	60	M20	22	160	35	125	17	-	7
27790-1206020X150	A	不锈钢	-	60	M20	22	185	35	150	17	-	7
27790-1206020X175	A	不锈钢	-	60	M20	22	210	35	175	17	-	7
27790-1206020X200	A	不锈钢	-	60	M20	22	235	35	200	17	-	7
27790-1206020X225	A	不锈钢	-	60	M20	22	260	35	225	17	-	7
27790-1206020X250	A	不锈钢	-	60	M20	22	285	35	250	17	-	7
27790-1206020X75	A	不锈钢	-	60	M20	22	110	35	75	17	-	7
27790-1208010X100	A	不锈钢	-	80	M10	25	135	35	100	14	-	10
27790-1208010X125	A	不锈钢	-	80	M10	25	160	35	125	14	-	10
27790-1208010X50	A	不锈钢	-	80	M10	25	85	35	50	14	-	10
27790-1208010X75	A	不锈钢	-	80	M10	25	110	35	75	14	-	10
27790-1208012X100	A	不锈钢	-	80	M12	25	135	35	100	14	-	10
27790-1208012X125	A	不锈钢	-	80	M12	25	160	35	125	14	-	10
27790-1208012X150	A	不锈钢	-	80	M12	25	185	35	150	14	-	10
27790-1208012X50	A	不锈钢	-	80	M12	25	85	35	50	14	-	10
27790-1208012X75	A	不锈钢	-	80	M12	25	110	35	75	14	-	10
27790-1208014X100	A	不锈钢	-	80	M14	25	135	35	100	14	-	10
27790-1208014X125	A	不锈钢	-	80	M14	25	160	35	125	14	-	10
27790-1208014X150	A	不锈钢	-	80	M14	25	185	35	150	14	-	10
27790-1208014X175	A	不锈钢	-	80	M14	25	210	35	175	14	-	10
27790-1208014X75	A	不锈钢	-	80	M14	25	110	35	75	14	-	10
27790-1208016X100	A	不锈钢	-	80	M16	25	135	35	100	13	-	10
27790-1208016X125	A	不锈钢	-	80	M16	25	160	35	125	13	-	10
27790-1208016X150	A	不锈钢	-	80	M16	25	185	35	150	13	-	10
27790-1208016X175	A	不锈钢	-	80	M16	25	210	35	175	13	-	10
27790-1208016X200	A	不锈钢	-	80	M16	25	238	38	200	17	-	10

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-1208016X75	A	不锈钢	-	80	M16	25	110	35	75	13	-	10
27790-1208020X100	A	不锈钢	-	80	M20	25	138	38	100	17	-	10
27790-1208020X125	A	不锈钢	-	80	M20	25	163	38	125	17	-	10
27790-1208020X150	A	不锈钢	-	80	M20	25	188	38	150	17	-	10
27790-1208020X175	A	不锈钢	-	80	M20	25	213	38	175	17	-	10
27790-1208020X200	A	不锈钢	-	80	M20	25	238	38	200	17	-	10
27790-1208020X225	A	不锈钢	-	80	M20	25	263	38	225	17	-	10
27790-1208020X250	A	不锈钢	-	80	M20	25	288	38	250	17	-	10
27790-1208020X75	A	不锈钢	-	80	M20	25	113	38	75	17	-	10
27790-1208024X100	A	不锈钢	-	80	M24	25	140	40	100	20	-	10
27790-1208024X125	A	不锈钢	-	80	M24	25	165	40	125	20	-	10
27790-1208024X150	A	不锈钢	-	80	M24	25	190	40	150	20	-	10
27790-1208024X175	A	不锈钢	-	80	M24	25	215	40	175	20	-	10
27790-1208024X200	A	不锈钢	-	80	M24	25	240	40	200	20	-	10
27790-1208024X225	A	不锈钢	-	80	M24	25	265	40	225	20	-	10
27790-1208024X250	A	不锈钢	-	80	M24	25	290	40	250	20	-	10
27790-1208024X75	A	不锈钢	-	80	M24	25	115	40	75	20	-	10
27790-1210016X100	A	不锈钢	-	100	M16	28	142	42	100	13	-	15
27790-1210016X125	A	不锈钢	-	100	M16	28	167	42	125	13	-	15
27790-1210016X150	A	不锈钢	-	100	M16	28	192	42	150	13	-	15
27790-1210016X175	A	不锈钢	-	100	M16	28	217	42	175	13	-	15
27790-1210016X200	A	不锈钢	-	100	M16	28	242	42	200	13	-	15
27790-1210016X75	A	不锈钢	-	100	M16	28	117	42	75	13	-	15
27790-1210020X100	A	不锈钢	-	100	M20	30	143	43	100	17	-	15
27790-1210020X125	A	不锈钢	-	100	M20	30	168	43	125	17	-	15
27790-1210020X150	A	不锈钢	-	100	M20	30	193	43	150	17	-	15
27790-1210020X175	A	不锈钢	-	100	M20	30	218	43	175	17	-	15
27790-1210020X200	A	不锈钢	-	100	M20	30	243	43	200	17	-	15
27790-1210020X225	A	不锈钢	-	100	M20	28	267	42	225	17	-	15
27790-1210020X250	A	不锈钢	-	100	M20	28	292	42	250	17	-	15
27790-1210020X75	A	不锈钢	-	100	M20	30	118	43	75	17	-	15
27790-1210024X100	A	不锈钢	-	100	M24	30	144	44	100	20	-	15
27790-1210024X125	A	不锈钢	-	100	M24	30	169	44	125	20	-	15
27790-1210024X150	A	不锈钢	-	100	M24	30	194	44	150	20	-	15
27790-1210024X175	A	不锈钢	-	100	M24	30	219	44	175	20	-	15
27790-1210024X200	A	不锈钢	-	100	M24	30	244	44	200	20	-	15
27790-1210024X225	A	不锈钢	-	100	M24	28	269	44	225	20	-	15
27790-1210024X250	A	不锈钢	-	100	M24	28	294	44	250	20	-	15
27790-1212016X100	A	不锈钢	-	120	M16	32	147	47	100	13	-	30
27790-1212016X125	A	不锈钢	-	120	M16	32	172	47	125	13	-	30
27790-1212016X150	A	不锈钢	-	120	M16	32	197	47	150	13	-	30
27790-1212016X175	A	不锈钢	-	120	M16	32	222	47	175	13	-	30
27790-1212016X200	A	不锈钢	-	120	M16	32	247	47	200	13	-	30
27790-1212016X75	A	不锈钢	-	120	M16	32	122	47	75	13	-	30
27790-1212020X100	A	不锈钢	-	120	M20	32	143	43	100	17	-	30
27790-1212020X125	A	不锈钢	-	120	M20	32	172	47	125	17	-	30
27790-1212020X150	A	不锈钢	-	120	M20	32	192	42	150	17	-	30
27790-1212020X175	A	不锈钢	-	120	M20	32	222	47	175	17	-	30
27790-1212020X200	A	不锈钢	-	120	M20	32	242	42	200	17	-	30
27790-1212020X225	A	不锈钢	-	120	M20	32	272	47	225	17	-	30
27790-1212020X250	A	不锈钢	-	120	M20	32	297	47	250	17	-	30
27790-1212020X75	A	不锈钢	-	120	M20	32	122	47	75	17	-	30
27790-1212024X100	A	不锈钢	-	120	M24	32	144	44	100	20	-	30
27790-1212024X125	A	不锈钢	-	120	M24	32	174	49	125	20	-	30
27790-1212024X150	A	不锈钢	-	120	M24	32	194	44	150	20	-	30
27790-1212024X175	A	不锈钢	-	120	M24	32	224	49	175	20	-	30
27790-1212024X200	A	不锈钢	-	120	M24	32	244	44	200	20	-	30
27790-1212024X225	A	不锈钢	-	120	M24	32	274	49	225	20	-	30
27790-1212024X250	A	不锈钢	-	120	M24	32	299	49	250	20	-	30
27790-1212030X100	A	不锈钢	-	120	M30	32	147	47	100	26	-	30
27790-1212030X150	A	不锈钢	-	120	M30	32	196	46	150	26	-	30
27790-1212030X200	A	不锈钢	-	120	M30	32	246	46	200	26	-	30
27790-2106010X100	B	钢制	45	60	M10	22	132	32	100	14	-	7
27790-2106010X50	B	钢制	45	60	M10	22	82	32	50	14	-	7

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-2106012X100	B	钢制	45	60	M12	22	132	32	100	14	-	7
27790-2106012X150	B	钢制	45	60	M12	22	182	32	150	14	-	7
27790-2106012X50	B	钢制	45	60	M12	22	82	32	50	14	-	7
27790-2106014X100	B	钢制	45	60	M14	22	132	32	100	14	-	7
27790-2106014X150	B	钢制	45	60	M14	22	182	32	150	14	-	7
27790-2106014X50	B	钢制	45	60	M14	22	82	32	50	14	-	7
27790-2106016X100	B	钢制	45	60	M16	22	132	32	100	16	-	7
27790-2106016X150	B	钢制	45	60	M16	22	182	32	150	16	-	7
27790-2106016X200	B	钢制	45	60	M16	22	232	32	200	16	-	7
27790-2106016X75	B	钢制	45	60	M16	22	107	32	75	16	-	7
27790-2106020X100	B	钢制	45	60	M20	22	133	33	100	20	-	7
27790-2106020X150	B	钢制	45	60	M20	22	183	33	150	20	-	7
27790-2106020X200	B	钢制	45	60	M20	22	233	33	200	20	-	7
27790-2106020X250	B	钢制	45	60	M20	22	283	33	250	20	-	7
27790-2106020X75	B	钢制	45	60	M20	22	108	33	75	20	-	7
27790-2108010X100	B	钢制	54	80	M10	25	135	35	100	14	-	10
27790-2108010X50	B	钢制	54	80	M10	25	85	35	50	14	-	10
27790-2108012X100	B	钢制	54	80	M12	25	135	35	100	14	-	10
27790-2108012X150	B	钢制	54	80	M12	25	185	35	150	14	-	10
27790-2108012X50	B	钢制	54	80	M12	25	85	35	50	14	-	10
27790-2108014X100	B	钢制	54	80	M14	25	135	35	100	14	-	10
27790-2108014X150	B	钢制	54	80	M14	25	185	35	150	14	-	10
27790-2108014X50	B	钢制	54	80	M14	25	85	35	50	14	-	10
27790-2108016X100	B	钢制	54	80	M16	25	135	35	100	16	-	10
27790-2108016X150	B	钢制	54	80	M16	25	185	35	150	16	-	10
27790-2108016X200	B	钢制	54	80	M16	25	111	35	200	16	-	10
27790-2108016X75	B	钢制	54	80	M16	25	110	35	75	16	-	10
27790-2108020X100	B	钢制	54	80	M20	25	136	36	100	20	-	10
27790-2108020X150	B	钢制	54	80	M20	25	186	36	150	20	-	10
27790-2108020X200	B	钢制	54	80	M20	25	236	36	200	20	-	10
27790-2108020X75	B	钢制	54	80	M20	25	111	36	75	20	-	10
27790-2108024X100	B	钢制	54	80	M24	25	136	36	100	24	-	10
27790-2108024X150	B	钢制	54	80	M24	25	186	36	150	24	-	10
27790-2108024X200	B	钢制	54	80	M24	25	236	36	200	24	-	10
27790-2108024X75	B	钢制	54	80	M24	25	111	36	75	24	-	10
27790-2110016X100	B	钢制	69	100	M16	28	137,5	37,5	100	16	-	15
27790-2110016X150	B	钢制	69	100	M16	28	187,5	37,5	150	16	-	15
27790-2110016X200	B	钢制	69	100	M16	28	237,5	37,5	200	16	-	15
27790-2110016X75	B	钢制	69	100	M16	28	112,5	37,5	75	16	-	15
27790-2110020X100	B	钢制	69	100	M20	28	138,5	38,5	100	20	-	15
27790-2110020X150	B	钢制	69	100	M20	28	188,5	38,5	150	20	-	15
27790-2110020X200	B	钢制	69	100	M20	28	238,5	38,5	200	20	-	15
27790-2110020X250	B	钢制	69	100	M20	28	288,5	38,5	250	20	-	15
27790-2110020X75	B	钢制	69	100	M20	28	113,5	38,5	75	20	-	15
27790-2110024X100	B	钢制	69	100	M24	28	138,5	38,5	100	24	-	15
27790-2110024X150	B	钢制	69	100	M24	28	188,5	38,5	150	24	-	15
27790-2110024X200	B	钢制	69	100	M24	28	238,5	38,5	200	24	-	15
27790-2110024X250	B	钢制	69	100	M24	28	288,5	38,5	250	24	-	15
27790-2206010X100	B	不锈钢	45	60	M10	22	132	32	100	14	-	7
27790-2206010X125	B	不锈钢	45	60	M10	22	157	32	125	14	-	7
27790-2206010X50	B	不锈钢	45	60	M10	22	82	32	50	14	-	7
27790-2206010X75	B	不锈钢	45	60	M10	22	107	32	75	14	-	7
27790-2206012X100	B	不锈钢	45	60	M12	22	132	32	100	14	-	7
27790-2206012X125	B	不锈钢	45	60	M12	22	157	32	125	14	-	7
27790-2206012X150	B	不锈钢	45	60	M12	22	182	32	150	14	-	7
27790-2206012X50	B	不锈钢	45	60	M12	22	82	32	50	14	-	7
27790-2206012X75	B	不锈钢	45	60	M12	22	107	32	75	14	-	7
27790-2206014X100	B	不锈钢	45	60	M14	22	132	32	100	14	-	7
27790-2206014X125	B	不锈钢	45	60	M14	22	157	32	125	14	-	7
27790-2206014X150	B	不锈钢	45	60	M14	22	182	32	150	14	-	7
27790-2206014X175	B	不锈钢	45	60	M14	22	207	32	175	14	-	7
27790-2206014X75	B	不锈钢	45	60	M14	22	107	32	75	14	-	7
27790-2206016X100	B	不锈钢	45	60	M16	22	135	35	100	13	-	7
27790-2206016X125	B	不锈钢	45	60	M16	22	160	35	125	13	-	7

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-2206016X150	B	不锈钢	45	60	M16	22	185	35	150	13	-	7
27790-2206016X175	B	不锈钢	45	60	M16	22	210	35	175	13	-	7
27790-2206016X200	B	不锈钢	45	60	M16	22	235	35	200	13	-	7
27790-2206016X75	B	不锈钢	45	60	M16	22	110	35	75	13	-	7
27790-2206020X100	B	不锈钢	45	60	M20	22	135	35	100	17	-	7
27790-2206020X125	B	不锈钢	45	60	M20	22	160	35	125	17	-	7
27790-2206020X150	B	不锈钢	45	60	M20	22	185	35	150	17	-	7
27790-2206020X175	B	不锈钢	45	60	M20	22	210	35	175	17	-	7
27790-2206020X200	B	不锈钢	45	60	M20	22	235	35	200	17	-	7
27790-2206020X225	B	不锈钢	45	60	M20	22	260	35	225	17	-	7
27790-2206020X250	B	不锈钢	45	60	M20	22	285	35	250	17	-	7
27790-2206020X75	B	不锈钢	45	60	M20	22	110	35	75	17	-	7
27790-2208010X100	B	不锈钢	54	80	M10	25	135	35	100	14	-	10
27790-2208010X125	B	不锈钢	54	80	M10	25	160	35	125	14	-	10
27790-2208010X50	B	不锈钢	54	80	M10	25	85	35	50	14	-	10
27790-2208010X75	B	不锈钢	54	80	M10	25	110	35	75	14	-	10
27790-2208012X100	B	不锈钢	54	80	M12	25	135	35	100	14	-	10
27790-2208012X125	B	不锈钢	54	80	M12	25	160	35	125	14	-	10
27790-2208012X150	B	不锈钢	54	80	M12	25	185	35	150	14	-	10
27790-2208012X50	B	不锈钢	54	80	M12	25	85	35	50	14	-	10
27790-2208012X75	B	不锈钢	54	80	M12	25	110	35	75	14	-	10
27790-2208014X100	B	不锈钢	54	80	M14	25	135	35	100	14	-	10
27790-2208014X125	B	不锈钢	54	80	M14	25	160	35	125	14	-	10
27790-2208014X150	B	不锈钢	54	80	M14	25	185	35	150	14	-	10
27790-2208014X175	B	不锈钢	54	80	M14	25	210	35	175	14	-	10
27790-2208014X75	B	不锈钢	54	80	M14	25	110	35	75	14	-	10
27790-2208016X100	B	不锈钢	54	80	M16	25	135	35	100	13	-	10
27790-2208016X125	B	不锈钢	54	80	M16	25	160	35	125	13	-	10
27790-2208016X150	B	不锈钢	54	80	M16	25	185	35	150	13	-	10
27790-2208016X175	B	不锈钢	54	80	M16	25	210	35	175	13	-	10
27790-2208016X200	B	不锈钢	54	80	M16	25	238	38	200	13	-	10
27790-2208016X75	B	不锈钢	54	80	M16	25	110	35	75	13	-	10
27790-2208020X100	B	不锈钢	54	80	M20	25	138	38	100	17	-	10
27790-2208020X125	B	不锈钢	54	80	M20	25	163	38	125	17	-	10
27790-2208020X150	B	不锈钢	54	80	M20	25	188	38	150	17	-	10
27790-2208020X175	B	不锈钢	54	80	M20	25	213	38	175	17	-	10
27790-2208020X200	B	不锈钢	54	80	M20	25	238	38	200	17	-	10
27790-2208020X225	B	不锈钢	54	80	M20	25	263	38	225	17	-	10
27790-2208020X250	B	不锈钢	54	80	M20	25	288	38	250	17	-	10
27790-2208020X75	B	不锈钢	54	80	M20	25	113	38	75	17	-	10
27790-2208024X100	B	不锈钢	54	80	M24	25	140	40	100	20	-	10
27790-2208024X125	B	不锈钢	54	80	M24	25	165	40	125	20	-	10
27790-2208024X150	B	不锈钢	54	80	M24	25	190	40	150	20	-	10
27790-2208024X175	B	不锈钢	54	80	M24	25	215	40	175	20	-	10
27790-2208024X200	B	不锈钢	54	80	M24	25	240	40	200	20	-	10
27790-2208024X225	B	不锈钢	54	80	M24	25	265	40	225	20	-	10
27790-2208024X250	B	不锈钢	54	80	M24	25	290	40	250	20	-	10
27790-2208024X75	B	不锈钢	54	80	M24	25	115	40	75	20	-	10
27790-2210016X100	B	不锈钢	69	100	M16	28	142	42	100	13	-	15
27790-2210016X125	B	不锈钢	69	100	M16	28	167	42	125	13	-	15
27790-2210016X150	B	不锈钢	69	100	M16	28	192	42	150	13	-	15
27790-2210016X175	B	不锈钢	69	100	M16	28	217	42	175	13	-	15
27790-2210016X200	B	不锈钢	69	100	M16	28	242	42	200	13	-	15
27790-2210016X75	B	不锈钢	69	100	M16	28	117	42	75	13	-	15
27790-2210020X100	B	不锈钢	69	100	M20	30	143	43	100	17	-	15
27790-2210020X125	B	不锈钢	69	100	M20	30	168	43	125	17	-	15
27790-2210020X150	B	不锈钢	69	100	M20	30	193	43	150	17	-	15
27790-2210020X175	B	不锈钢	69	100	M20	30	218	43	175	17	-	15
27790-2210020X200	B	不锈钢	69	100	M20	30	243	43	200	17	-	15
27790-2210020X225	B	不锈钢	69	100	M20	28	267	42	225	17	-	15
27790-2210020X250	B	不锈钢	69	100	M20	28	292	42	250	17	-	15
27790-2210020X75	B	不锈钢	69	100	M20	30	118	43	75	17	-	15
27790-2210024X100	B	不锈钢	69	100	M24	30	144	44	100	20	-	15
27790-2210024X125	B	不锈钢	69	100	M24	30	169	44	125	20	-	15

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-2210024X150	B	不锈钢	69	100	M24	30	194	44	150	20	-	15
27790-2210024X175	B	不锈钢	69	100	M24	30	219	44	175	20	-	15
27790-2210024X200	B	不锈钢	69	100	M24	30	244	44	200	20	-	15
27790-2210024X225	B	不锈钢	69	100	M24	28	269	44	225	20	-	15
27790-2210024X250	B	不锈钢	69	100	M24	28	294	44	250	20	-	15
27790-3105010X50	C	钢制	-	50	M10	19	79	29	50	14	5	4
27790-3105012X50	C	钢制	-	50	M12	19	79	29	50	14	6	4
27790-3105012X100	C	钢制	-	50	M12	19	129	29	100	14	6	4
27790-3105016X75	C	钢制	-	50	M16	19	104	29	75	16	8	4
27790-3105016X100	C	钢制	-	50	M16	19	129	29	100	16	8	4
27790-3105016X150	C	钢制	-	50	M16	19	179	29	150	16	8	4
27790-3106010X50	C	钢制	-	60	M10	22	82	32	50	14	5	7
27790-3106012X50	C	钢制	-	60	M12	22	82	32	50	14	6	7
27790-3106012X100	C	钢制	-	60	M12	22	132	32	100	14	6	7
27790-3106016X75	C	钢制	-	60	M16	22	108	33	75	16	8	7
27790-3106016X100	C	钢制	-	60	M16	22	133	33	100	16	8	7
27790-3106016X150	C	钢制	-	60	M16	22	183	33	150	16	8	7
27790-3108016X100	C	钢制	-	80	M16	25	135	35	100	16	8	10
27790-3108016X150	C	钢制	-	80	M16	25	185	35	150	16	8	10
27790-3108020X75	C	钢制	-	80	M20	25	111	36	75	20	10	10
27790-3110020X100	C	钢制	-	100	M20	28	138,5	38,5	100	20	10	15
27790-3110020X150	C	钢制	-	100	M20	28	188,5	38,5	150	20	10	15
27790-3110024X200	C	钢制	-	100	M24	28	238,5	38,5	200	24	10	15
27790-3112020X100	C	钢制	-	120	M20	32	142,5	42,5	100	20	10	30
27790-3112020X150	C	钢制	-	120	M20	32	192,5	42,5	150	20	10	30
27790-3112020X200	C	钢制	-	120	M20	32	242,5	42,5	200	20	10	30
27790-3112024X100	C	钢制	-	120	M24	32	142,5	42,5	100	24	10	30
27790-3112024X150	C	钢制	-	120	M24	32	192,5	42,5	150	24	10	30
27790-3112024X200	C	钢制	-	120	M24	32	242,5	42,5	200	24	10	30
27790-3112030X100	C	钢制	-	120	M30	32	143,5	43,5	100	30	10	30
27790-3112030X150	C	钢制	-	120	M30	32	193,5	43,5	150	30	10	30
27790-3112030X200	C	钢制	-	120	M30	32	243,5	43,5	200	30	10	30
27790-3205010X50	C	不锈钢	-	50	M10	19	79	29	50	14	5	4
27790-3205012X50	C	不锈钢	-	50	M12	19	79	29	50	14	6	4
27790-3205012X100	C	不锈钢	-	50	M12	19	129	29	100	14	6	4
27790-3205016X75	C	不锈钢	-	50	M16	19	104	29	75	13	8	4
27790-3205016X100	C	不锈钢	-	50	M16	19	129	29	100	13	8	4
27790-3205016X150	C	不锈钢	-	50	M16	19	179	29	150	13	8	4
27790-3205016X200	C	不锈钢	-	50	M16	19	229	29	200	13	8	4
27790-3206010X50	C	不锈钢	-	60	M10	22	82	32	50	14	5	7
27790-3206012X50	C	不锈钢	-	60	M12	22	82	32	50	14	6	7
27790-3206012X100	C	不锈钢	-	60	M12	22	132	32	100	14	6	7
27790-3206016X75	C	不锈钢	-	60	M16	22	108	33	75	13	8	7
27790-3206016X100	C	不锈钢	-	60	M16	22	133	33	100	13	8	7
27790-3206016X150	C	不锈钢	-	60	M16	22	183	33	150	13	8	7
27790-3206016X200	C	不锈钢	-	60	M16	22	233	33	200	13	8	7
27790-3208016X75	C	不锈钢	-	80	M16	25	110	35	75	13	8	10
27790-3208016X100	C	不锈钢	-	80	M16	25	135	35	100	13	8	10
27790-3208016X125	C	不锈钢	-	80	M16	25	160	35	125	13	8	10
27790-3208016X150	C	不锈钢	-	80	M16	25	185	35	150	13	8	10
27790-3208016X175	C	不锈钢	-	80	M16	25	210	35	175	13	8	10
27790-3208020X75	C	不锈钢	-	80	M20	25	113	38	75	17	10	10
27790-3208020X200	C	不锈钢	-	80	M20	25	238	38	200	17	10	10
27790-3210020X150	C	不锈钢	-	100	M20	30	193	43	150	17	10	15
27790-3212020X100	C	不锈钢	-	120	M20	32	143	43	100	17	10	30
27790-3212020X150	C	不锈钢	-	120	M20	32	194	44	150	17	10	30
27790-3212020X200	C	不锈钢	-	120	M20	32	244	44	200	17	10	30
27790-3212024X100	C	不锈钢	-	120	M24	32	145	45	100	20	10	30
27790-3212024X150	C	不锈钢	-	120	M24	32	195	45	150	20	10	30
27790-3212024X200	C	不锈钢	-	120	M24	32	245	45	200	20	10	30
27790-3212030X100	C	不锈钢	-	120	M30	32	147	47	100	26	10	30
27790-3212030X150	C	不锈钢	-	120	M30	32	197	47	150	26	10	30
27790-3212030X200	C	不锈钢	-	120	M30	32	247	47	200	26	10	30
27790-4106010X50	D	钢制	45	60	M10	22	82	32	50	14	5	7

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-4106012X50	D	钢制	45	60	M12	22	82	32	50	14	6	7
27790-4106012X100	D	钢制	45	60	M12	22	132	32	100	14	6	7
27790-4106016X75	D	钢制	45	60	M16	22	108	33	75	16	8	7
27790-4106016X100	D	钢制	45	60	M16	22	133	33	100	16	8	7
27790-4106016X150	D	钢制	45	60	M16	22	183	33	150	16	8	7
27790-4106016X200	D	钢制	45	60	M16	22	233	33	200	16	8	7
27790-4206010X50	D	不锈钢	45	60	M10	22	82	32	50	14	5	7
27790-4206012X50	D	不锈钢	45	60	M12	22	82	32	50	14	6	7
27790-4206012X100	D	不锈钢	45	60	M12	22	132	32	100	14	6	7
27790-4206016X75	D	不锈钢	45	60	M16	22	108	33	75	13	8	7
27790-4206016X100	D	不锈钢	45	60	M16	22	133	33	100	13	8	7
27790-4206016X150	D	不锈钢	45	60	M16	22	183	33	150	13	8	7
27790-4206016X200	D	不锈钢	45	60	M16	22	233	33	200	13	8	7
27790-5206010X100	E	不锈钢	90	60	M10	22	132	32	100	14	-	7
27790-5206010X125	E	不锈钢	90	60	M10	22	157	32	125	14	-	7
27790-5206010X50	E	不锈钢	90	60	M10	22	82	32	50	14	-	7
27790-5206010X75	E	不锈钢	90	60	M10	22	107	32	75	14	-	7
27790-5206012X100	E	不锈钢	90	60	M12	22	132	32	100	14	-	7
27790-5206012X125	E	不锈钢	90	60	M12	22	157	32	125	14	-	7
27790-5206012X50	E	不锈钢	90	60	M12	22	82	32	50	14	-	7
27790-5206012X75	E	不锈钢	90	60	M12	22	107	32	75	14	-	7
27790-5206014X100	E	不锈钢	90	60	M14	22	132	32	100	14	-	7
27790-5206014X125	E	不锈钢	90	60	M14	22	157	32	125	14	-	7
27790-5206014X150	E	不锈钢	90	60	M14	22	182	32	150	14	-	7
27790-5206014X175	E	不锈钢	90	60	M14	22	207	32	175	14	-	7
27790-5206014X75	E	不锈钢	90	60	M14	22	107	32	75	14	-	7
27790-5206016X100	E	不锈钢	90	60	M16	22	135	35	100	13	-	7
27790-5206016X125	E	不锈钢	90	60	M16	22	160	35	125	13	-	7
27790-5206016X150	E	不锈钢	90	60	M16	22	185	35	150	13	-	7
27790-5206016X175	E	不锈钢	90	60	M16	22	210	35	175	13	-	7
27790-5206016X200	E	不锈钢	90	60	M16	22	235	35	200	13	-	7
27790-5206016X75	E	不锈钢	90	60	M16	22	110	35	75	13	-	7
27790-5206020X100	E	不锈钢	90	60	M20	22	135	35	100	17	-	7
27790-5206020X125	E	不锈钢	90	60	M20	22	160	35	125	17	-	7
27790-5206020X150	E	不锈钢	90	60	M20	22	185	35	150	17	-	7
27790-5206020X175	E	不锈钢	90	60	M20	22	210	35	175	17	-	7
27790-5206020X200	E	不锈钢	90	60	M20	22	235	35	200	17	-	7
27790-5206020X225	E	不锈钢	90	60	M20	22	260	35	225	17	-	7
27790-5206020X250	E	不锈钢	90	60	M20	22	285	35	250	17	-	7
27790-5206020X75	E	不锈钢	90	60	M20	22	110	35	75	17	-	7
27790-5208010X100	E	不锈钢	108	80	M10	25	135	35	100	14	-	10
27790-5208010X125	E	不锈钢	108	80	M10	25	160	35	125	14	-	10
27790-5208010X50	E	不锈钢	108	80	M10	25	85	35	50	14	-	10
27790-5208010X75	E	不锈钢	108	80	M10	25	110	35	75	14	-	10
27790-5208012X100	E	不锈钢	108	80	M12	25	135	35	100	14	-	10
27790-5208012X125	E	不锈钢	108	80	M12	25	160	35	125	14	-	10
27790-5208012X50	E	不锈钢	108	80	M12	25	85	35	50	14	-	10
27790-5208012X75	E	不锈钢	108	80	M12	25	110	35	75	14	-	10
27790-5208014X100	E	不锈钢	108	80	M14	25	135	35	100	14	-	10
27790-5208014X125	E	不锈钢	108	80	M14	25	160	35	125	14	-	10
27790-5208014X150	E	不锈钢	108	80	M14	25	185	35	150	14	-	10
27790-5208014X175	E	不锈钢	108	80	M14	25	210	35	175	14	-	10
27790-5208014X75	E	不锈钢	108	80	M14	25	110	35	75	14	-	10
27790-5208016X100	E	不锈钢	108	80	M16	25	138	38	100	13	-	10
27790-5208016X125	E	不锈钢	108	80	M16	25	163	38	125	13	-	10
27790-5208016X150	E	不锈钢	108	80	M16	25	188	38	150	13	-	10
27790-5208016X175	E	不锈钢	108	80	M16	25	213	38	175	13	-	10
27790-5208016X200	E	不锈钢	108	80	M16	25	238	38	200	13	-	10
27790-5208016X75	E	不锈钢	108	80	M16	25	113	38	75	13	-	10
27790-5208020X100	E	不锈钢	108	80	M20	25	138	38	100	17	-	10
27790-5208020X125	E	不锈钢	108	80	M20	25	163	38	125	17	-	10
27790-5208020X150	E	不锈钢	108	80	M20	25	188	38	150	17	-	10
27790-5208020X175	E	不锈钢	108	80	M20	25	213	38	175	17	-	10
27790-5208020X200	E	不锈钢	108	80	M20	25	238	38	200	17	-	10

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-5208020X225	E	不锈钢	108	80	M20	25	263	38	225	17	-	10
27790-5208020X250	E	不锈钢	108	80	M20	25	288	38	250	17	-	10
27790-5208020X75	E	不锈钢	108	80	M20	25	113	38	75	17	-	10
27790-5208024X100	E	不锈钢	108	80	M24	25	140	40	100	20	-	10
27790-5208024X125	E	不锈钢	108	80	M24	25	165	40	125	20	-	10
27790-5208024X150	E	不锈钢	108	80	M24	25	190	40	150	20	-	10
27790-5208024X175	E	不锈钢	108	80	M24	25	215	40	175	20	-	10
27790-5208024X200	E	不锈钢	108	80	M24	25	240	40	200	20	-	10
27790-5208024X225	E	不锈钢	108	80	M24	25	265	40	225	20	-	10
27790-5208024X250	E	不锈钢	108	80	M24	25	290	40	250	20	-	10
27790-5208024X75	E	不锈钢	108	80	M24	25	115	40	75	20	-	10