

产品说明

材料：

钢制或不锈钢脚杯和丝杠。

橡胶衬层 (NBR) 80 邵氏硬度。

规格：

底板和钢制埋头螺栓经镀锌。


不锈钢制底板经抛光。

钢制埋头螺栓，亮色。

硫化橡胶垫，黑色。

根据要求：

不锈钢 1.4401 丝杠。



商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	SW	L	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-2106010X100	B	钢制	45	60	M10	22	132	32	14	100	7
27790-2106010X50	B	钢制	45	60	M10	22	82	32	14	50	7
27790-2106012X100	B	钢制	45	60	M12	22	132	32	14	100	7
27790-2106012X150	B	钢制	45	60	M12	22	182	32	14	150	7
27790-2106012X50	B	钢制	45	60	M12	22	82	32	14	50	7
27790-2106014X100	B	钢制	45	60	M14	22	132	32	14	100	7
27790-2106014X150	B	钢制	45	60	M14	22	182	32	14	150	7
27790-2106014X50	B	钢制	45	60	M14	22	82	32	14	50	7
27790-2106016X100	B	钢制	45	60	M16	22	132	32	16	100	7
27790-2106016X150	B	钢制	45	60	M16	22	182	32	16	150	7
27790-2106016X200	B	钢制	45	60	M16	22	232	32	16	200	7
27790-2106016X75	B	钢制	45	60	M16	22	107	32	16	75	7
27790-2106020X100	B	钢制	45	60	M20	22	133	33	20	100	7
27790-2106020X150	B	钢制	45	60	M20	22	183	33	20	150	7
27790-2106020X200	B	钢制	45	60	M20	22	233	33	20	200	7
27790-2106020X250	B	钢制	45	60	M20	22	283	33	20	250	7
27790-2106020X75	B	钢制	45	60	M20	22	108	33	20	75	7
27790-2108010X100	B	钢制	54	80	M10	25	135	35	14	100	10
27790-2108010X50	B	钢制	54	80	M10	25	85	35	14	50	10
27790-2108012X100	B	钢制	54	80	M12	25	135	35	14	100	10
27790-2108012X150	B	钢制	54	80	M12	25	185	35	14	150	10
27790-2108012X50	B	钢制	54	80	M12	25	85	35	14	50	10
27790-2108014X100	B	钢制	54	80	M14	25	135	35	14	100	10
27790-2108014X150	B	钢制	54	80	M14	25	185	35	14	150	10
27790-2108014X50	B	钢制	54	80	M14	25	85	35	14	50	10
27790-2108016X100	B	钢制	54	80	M16	25	135	35	16	100	10
27790-2108016X150	B	钢制	54	80	M16	25	185	35	16	150	10
27790-2108016X200	B	钢制	54	80	M16	25	111	35	16	200	10
27790-2108016X75	B	钢制	54	80	M16	25	110	35	16	75	10
27790-2108020X100	B	钢制	54	80	M20	25	136	36	20	100	10
27790-2108020X150	B	钢制	54	80	M20	25	186	36	20	150	10
27790-2108020X200	B	钢制	54	80	M20	25	236	36	20	200	10
27790-2108020X75	B	钢制	54	80	M20	25	111	36	20	75	10
27790-2108024X100	B	钢制	54	80	M24	25	136	36	24	100	10
27790-2108024X150	B	钢制	54	80	M24	25	186	36	24	150	10
27790-2108024X200	B	钢制	54	80	M24	25	236	36	24	200	10
27790-2108024X75	B	钢制	54	80	M24	25	111	36	24	75	10
27790-2110016X100	B	钢制	69	100	M16	28	137,5	37,5	16	100	15
27790-2110016X150	B	钢制	69	100	M16	28	187,5	37,5	16	150	15
27790-2110016X200	B	钢制	69	100	M16	28	237,5	37,5	16	200	15
27790-2110016X75	B	钢制	69	100	M16	28	112,5	37,5	16	75	15
27790-2110020X100	B	钢制	69	100	M20	28	138,5	38,5	20	100	15
27790-2110020X150	B	钢制	69	100	M20	28	188,5	38,5	20	150	15
27790-2110020X200	B	钢制	69	100	M20	28	238,5	38,5	20	200	15
27790-2110020X250	B	钢制	69	100	M20	28	288,5	38,5	20	250	15
27790-2110020X75	B	钢制	69	100	M20	28	113,5	38,5	20	75	15
27790-2110024X100	B	钢制	69	100	M24	28	138,5	38,5	24	100	15
27790-2110024X150	B	钢制	69	100	M24	28	188,5	38,5	24	150	15
27790-2110024X200	B	钢制	69	100	M24	28	238,5	38,5	24	200	15
27790-2110024X250	B	钢制	69	100	M24	28	288,5	38,5	24	250	15
27790-2206010X100	B	不锈钢	45	60	M10	22	132	32	14	100	7
27790-2206010X125	B	不锈钢	45	60	M10	22	157	32	14	125	7
27790-2206010X50	B	不锈钢	45	60	M10	22	82	32	14	50	7
27790-2206010X75	B	不锈钢	45	60	M10	22	107	32	14	75	7
27790-2206012X100	B	不锈钢	45	60	M12	22	132	32	14	100	7
27790-2206012X125	B	不锈钢	45	60	M12	22	157	32	14	125	7
27790-2206012X150	B	不锈钢	45	60	M12	22	182	32	14	150	7
27790-2206012X50	B	不锈钢	45	60	M12	22	82	32	14	50	7
27790-2206012X75	B	不锈钢	45	60	M12	22	107	32	14	75	7
27790-2206014X100	B	不锈钢	45	60	M14	22	132	32	14	100	7
27790-2206014X125	B	不锈钢	45	60	M14	22	157	32	14	125	7
27790-2206014X150	B	不锈钢	45	60	M14	22	182	32	14	150	7
27790-2206014X175	B	不锈钢	45	60	M14	22	207	32	14	175	7
27790-2206014X75	B	不锈钢	45	60	M14	22	107	32	14	75	7

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	SW	L	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-2206016X100	B	不锈钢	45	60	M16	22	135	35	13	100	7
27790-2206016X125	B	不锈钢	45	60	M16	22	160	35	13	125	7
27790-2206016X150	B	不锈钢	45	60	M16	22	185	35	13	150	7
27790-2206016X175	B	不锈钢	45	60	M16	22	210	35	13	175	7
27790-2206016X200	B	不锈钢	45	60	M16	22	235	35	13	200	7
27790-2206016X75	B	不锈钢	45	60	M16	22	110	35	13	75	7
27790-2206020X100	B	不锈钢	45	60	M20	22	135	35	17	100	7
27790-2206020X125	B	不锈钢	45	60	M20	22	160	35	17	125	7
27790-2206020X150	B	不锈钢	45	60	M20	22	185	35	17	150	7
27790-2206020X175	B	不锈钢	45	60	M20	22	210	35	17	175	7
27790-2206020X200	B	不锈钢	45	60	M20	22	235	35	17	200	7
27790-2206020X225	B	不锈钢	45	60	M20	22	260	35	17	225	7
27790-2206020X250	B	不锈钢	45	60	M20	22	285	35	17	250	7
27790-2206020X75	B	不锈钢	45	60	M20	22	110	35	17	75	7
27790-2208010X100	B	不锈钢	54	80	M10	25	135	35	14	100	10
27790-2208010X125	B	不锈钢	54	80	M10	25	160	35	14	125	10
27790-2208010X50	B	不锈钢	54	80	M10	25	85	35	14	50	10
27790-2208010X75	B	不锈钢	54	80	M10	25	110	35	14	75	10
27790-2208012X100	B	不锈钢	54	80	M12	25	135	35	14	100	10
27790-2208012X125	B	不锈钢	54	80	M12	25	160	35	14	125	10
27790-2208012X150	B	不锈钢	54	80	M12	25	185	35	14	150	10
27790-2208012X50	B	不锈钢	54	80	M12	25	85	35	14	50	10
27790-2208012X75	B	不锈钢	54	80	M12	25	110	35	14	75	10
27790-2208014X100	B	不锈钢	54	80	M14	25	135	35	14	100	10
27790-2208014X125	B	不锈钢	54	80	M14	25	160	35	14	125	10
27790-2208014X150	B	不锈钢	54	80	M14	25	185	35	14	150	10
27790-2208014X175	B	不锈钢	54	80	M14	25	210	35	14	175	10
27790-2208014X75	B	不锈钢	54	80	M14	25	110	35	14	75	10
27790-2208016X100	B	不锈钢	54	80	M16	25	135	35	13	100	10
27790-2208016X125	B	不锈钢	54	80	M16	25	160	35	13	125	10
27790-2208016X150	B	不锈钢	54	80	M16	25	185	35	13	150	10
27790-2208016X175	B	不锈钢	54	80	M16	25	210	35	13	175	10
27790-2208016X200	B	不锈钢	54	80	M16	25	238	38	13	200	10
27790-2208016X75	B	不锈钢	54	80	M16	25	110	35	13	75	10
27790-2208020X100	B	不锈钢	54	80	M20	25	138	38	17	100	10
27790-2208020X125	B	不锈钢	54	80	M20	25	163	38	17	125	10
27790-2208020X150	B	不锈钢	54	80	M20	25	188	38	17	150	10
27790-2208020X175	B	不锈钢	54	80	M20	25	213	38	17	175	10
27790-2208020X200	B	不锈钢	54	80	M20	25	238	38	17	200	10
27790-2208020X225	B	不锈钢	54	80	M20	25	263	38	17	225	10
27790-2208020X250	B	不锈钢	54	80	M20	25	288	38	17	250	10
27790-2208020X75	B	不锈钢	54	80	M20	25	113	38	17	75	10
27790-2208024X100	B	不锈钢	54	80	M24	25	140	40	20	100	10
27790-2208024X125	B	不锈钢	54	80	M24	25	165	40	20	125	10
27790-2208024X150	B	不锈钢	54	80	M24	25	190	40	20	150	10
27790-2208024X175	B	不锈钢	54	80	M24	25	215	40	20	175	10
27790-2208024X200	B	不锈钢	54	80	M24	25	240	40	20	200	10
27790-2208024X225	B	不锈钢	54	80	M24	25	265	40	20	225	10
27790-2208024X250	B	不锈钢	54	80	M24	25	290	40	20	250	10
27790-2208024X75	B	不锈钢	54	80	M24	25	115	40	20	75	10
27790-2210016X100	B	不锈钢	69	100	M16	28	142	42	13	100	15
27790-2210016X125	B	不锈钢	69	100	M16	28	167	42	13	125	15
27790-2210016X150	B	不锈钢	69	100	M16	28	192	42	13	150	15
27790-2210016X175	B	不锈钢	69	100	M16	28	217	42	13	175	15
27790-2210016X200	B	不锈钢	69	100	M16	28	242	42	13	200	15
27790-2210016X75	B	不锈钢	69	100	M16	28	117	42	13	75	15
27790-2210020X100	B	不锈钢	69	100	M20	30	143	43	17	100	15
27790-2210020X125	B	不锈钢	69	100	M20	30	168	43	17	125	15
27790-2210020X150	B	不锈钢	69	100	M20	30	193	43	17	150	15
27790-2210020X175	B	不锈钢	69	100	M20	30	218	43	17	175	15
27790-2210020X200	B	不锈钢	69	100	M20	30	243	43	17	200	15
27790-2210020X225	B	不锈钢	69	100	M20	28	267	42	17	225	15
27790-2210020X250	B	不锈钢	69	100	M20	28	292	42	17	250	15
27790-2210020X75	B	不锈钢	69	100	M20	30	118	43	17	75	15

商品概述

订货号	类型	主体材料	A	D	D1	H	H1	H2	SW	L	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-2210024X100	B	不锈钢	69	100	M24	30	144	44	20	100	15
27790-2210024X125	B	不锈钢	69	100	M24	30	169	44	20	125	15
27790-2210024X150	B	不锈钢	69	100	M24	30	194	44	20	150	15
27790-2210024X175	B	不锈钢	69	100	M24	30	219	44	20	175	15
27790-2210024X200	B	不锈钢	69	100	M24	30	244	44	20	200	15
27790-2210024X225	B	不锈钢	69	100	M24	28	269	44	20	225	15
27790-2210024X250	B	不锈钢	69	100	M24	28	294	44	20	250	15