

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
不锈钢 A2.

规格：  
亮色。


提示：  
不锈钢安装角架用于安装 LED 机床照明灯 86025

确保 LED 灯具能够围绕旋转轴在 110° 范围内无级调整和定位。

用 M4x8 螺栓（随供）即可将这两个支架安装在灯具端盖的螺纹孔中。

供货范围：  
2 个安装角架。  
4 颗平头半圆头螺栓，DIN EN ISO 7380 M4x8。

## 图纸



## 商品概述

订货号	名称
86090-20-302840	安装支架