

商品描述/产品说明



for electrics



产品说明

材料：
塑料制壳体（ABS 和 PES）。

规格：
安装器通过椭圆孔进行固定。


提示：
用于从外部控制 LED 灯具的控制器。使用带有 3 个控件的薄膜键盘即可操作。此控制器可在 100 - 10% 的范围内无级调节 LED 灯具的亮度以及开关灯具。
该灯具通过 BST14I2F B1 威琅插头进行连接。

该控制器适用于 LED 灯具 86050-05。

认证/满足标准：
CE、UKCA。

温度范围：
存放温度：-20 °C 至 +80 °C。
工作温度：-20 °C 至 +50 °C。

图纸



商品概述

订货号	电缆长度	防护级别	防护等级
86091-1	3000	IP54	III