

带电控开关功能的弓形把手的技术说明



类型	06980	
按钮，LED (1 常闭 + 1 常开)		
按钮	24 V AC/DC 最大 1 A	
LED 工作电压	24 V DC	
连接方式	8 针 / M12x1	
插头引脚分布 (插头侧视图)		1) 白色 (WH) 2) 棕色 (BN) 3) 绿色 (GN) 4) 黄色 (YE) 5) 灰色 (GY) 6) 粉红色 (PK) 7) 蓝色 (BU) 8) 红色 (RD)
安装孔		