

带有电控开关功能的管型把手的技术参数



类型	06980-11-180	06980-11-1180
急停按钮 (2 常闭)	无	
按钮 1 (1 转换触头)		
按钮 2 (1 转换触头)		
LED 亮起红灯/绿灯		
急停按钮	-	1-42 V AC/DC 最大 100 mA
按钮	24 V AC/DC 最大 1.5 A	
LED 工作电压	24 V DC	
连接方式	8 针 / M12x1	12 针 / M12x1
插头引脚分布 (插头侧视图)		
	1) 白色 (WH) 2) 棕色 (BN) 3) 绿色 (GN) 4) 黄色 (YE) 5) 灰色 (GY) 6) 粉红色 (PK) 7) 蓝色 (BU) 8) 红色 (RD)	1) 棕色 (BN) 2) 蓝色 (BU) 3) 白色 (WH) 4) 绿色 (GN) 5) 粉红色 (PK) 6) 黄色 (YE) 7) 黑色 (BK) 8) 灰色 (GY) 9) 红色 (RD) 10) 紫色 (VT) 11) 灰色/粉红色 (GY/PK) 12) 红色/蓝色 (RD/BU)