


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
主体和钢制夹钳。
铝制末端挡块。

规格：
主体经黑色氧化处理。
夹钳经氮碳共渗和黑色氧化处理。
末端挡块黑色阳极氧化。

提示：
浮动式夹具用于对部件的突出夹紧位置进行夹紧和支撑。其防止在加工期间发生振动和变形。

使用说明：

1. 将浮动式夹具向下压。
2. 将夹钳摆动至挡块。浮动式夹具的浮动夹钳现在应靠在工件下侧。
3. 用六角螺母 SW 将浮动式夹具拧紧（请注意最大和最小扭矩）。夹紧时，将会同时对工件进行锁定和支撑。
4. 要释放，按相反的顺序进行。

装配：

设置高度范围和旋转范围，并通过孔 (D1) 将浮动式夹具固定到支架上。

调整高度时，应预留较大的向上间隙。


B 型：

标准夹钳可根据特殊的夹紧应用进行修改或更换。

图纸提示：

- 1) 可更换的夹钳
- 2) 圆柱头螺丝 M6 ISO 4762
- 3) 夹钳的安装接口

图纸



商品概述

订货号	类型	形状类型	A	B	B1	B2	B3	B4	D 适用螺栓	D1	H min.	H max.	H1	H2	H3	H4	H5	行程 S
04423-060808	A	固定夹钳	48	31	22,5	14	7,5	8,5	M6	8,4	60	68	21	30	10	10	7	8
04423-081012	A	固定夹钳	55	36,5	26	16,5	9	8,5	M8	10,5	70	80	24	35	11,5	12	9,3	12
04423-101015	B	-	65	43,5	31	19,5	10	18,5	M10	12,8	85	95	32	45	26,5	14,5	7,9	15

商品概述

订货号	类型	形状类型	L	M	最大夹紧范围	最小锁紧扭矩	最大锁紧扭矩	夹紧力 N	SW	负载能力 N
04423-060808	A	固定夹钳	64	14,6	8	8	10	3000	10	3000
04423-081012	A	固定夹钳	75	17,3	12	15	20	5000	13	5000
04423-101015	B	-	88	21,6	15	25	30	8000	17	8000