



## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
圆盘和钢制空心螺栓。

规格：  
圆盘黑色磷化或喷涂黄色。  
空心螺栓镀锌或黑色磷化。

提示：  
水平脚杯适用于重型负载。它们尤其适用于大型机械和设备，以及自动化和机器人领域。  
空心螺栓可将水平脚杯直接固定在地面上。细螺纹可使机器以最佳方式精确对齐。

表中给出的负载值基于一系列实验得出，即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力，这种情况下不考虑指定值。



最大倾斜度小于  $3^\circ$ ，即可实现均衡。

它们以单独的组件形式交付。


供货范围：  
圆盘 27793-04。  
空心螺栓 27793-10。  
螺母 07210-02。

附件：  
螺母 07210-02。

商品描述/产品说明



## 图纸



## 商品概述

订货号	主体表面	表面处理	主体颜色	D	D1	D2	H	H1	H2	L	SW	SW1	负载能力 max. kN (静态负载)
27793-1111002413X087	经涂漆处理	镀锌	黄色 RAL 1007	100	M24x2	13	18	120	15	87	24	36	60
27793-1111203622X100	经涂漆处理	镀锌	黄色 RAL 1007	120	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
27793-1111503622X100	经涂漆处理	镀锌	黄色 RAL 1007	150	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
27793-1111503622X177	经涂漆处理	镀锌	黄色 RAL 1007	150	M36x2	22	25	217	15	177	41	55	90
27793-1211002413X087	磷化	镀锌	黑色	100	M24x2	13	18	120	15	87	24	36	60
27793-1211203622X100	磷化	镀锌	黑色	120	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
27793-1211503622X100	磷化	镀锌	黑色	150	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
27793-1211503622X177	磷化	镀锌	黑色	150	M36x2	22	25	217	15	177	41	55	90
27793-1221002413X087	磷化	磷化	黑色	100	M24x2	13	18	120	15	87	24	36	60
27793-1221203622X100	磷化	磷化	黑色	120	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
27793-1221503622X100	磷化	磷化	黑色	150	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
27793-1221503622X177	磷化	磷化	黑色	150	M36x2	22	25	217	15	177	41	55	90