

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。


规格：
镀锌或黑色磷化。

提示：
脚杯由丝杠和圆盘组合而成。
必须根据内径 $D1$ 选择合适的圆盘。

根据要求：
使用较小钳口宽度的空心螺栓。

附件：
圆盘 27793-04。
螺母 07210-02。

图纸



商品概述

订货号	主体表面	D	D1	H	H1	L	SW	负载能力 max. kN (静态负载)
27793-10-112413X085	镀锌	M24x2	13	105	15	85	24	60
27793-10-113622X095	镀锌	M36x2	22	120	15	95	41	90
27793-10-113622X170	镀锌	M36x2	22	195	15	170	41	90
27793-10-122413X085	磷化	M24x2	13	105	15	85	24	60
27793-10-123622X095	磷化	M36x2	22	120	15	95	41	90
27793-10-123622X170	磷化	M36x2	22	195	15	170	41	90