

## 商品描述/产品说明

## 产品说明

材料：  
聚酰胺 PA6。


规格：  
黑色。

提示：  
连接元件，用于固定能量链或波纹导管。

在需要固定能量链/波纹管的位置使用连接元件。

温度范围：  
-45 °C 到 +105 °C ( 短时温度达 +150 °C )。


装配：  
连接元件无需工具即可通过塑料紧固件打开和关闭。内钳由两个相同的半壳组成，通过孔销连接安装在能量链上。安装在能量链周围的卡爪插入连接件中，并通过内部轮廓确保能量链的牢固固定。



## 商品描述/产品说明



## 图纸



## 商品概述

订货号	类型	形状类型	标称尺寸
80855-06-07011	A	标准	70
80855-06-07021	B	正面固定	70

商品概述

---