


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚酰胺 PA6。

规格：
黑色。

提示：
旋转法兰可与任何连接元件、滑动导套或旋转叉配合使用。旋转法兰能为能量链的导向机构提供更大的移动自由度。旋转法兰可 360° 旋转。


通过可选的旋转叉，旋转法兰的移动自由度可以进一步提高。

装配：
旋转法兰用四个螺栓固定在机器人/机器的适当位置。

转盘上的钻孔模式与连接元件、滑动导套和旋转叉相匹配。

附件：
带夹线套的连接元件 80855-05。
连接元件 80855-06。
滑动导套 80855-08。
旋转叉 80855-11。
适配器夹具 80855-21。
带弹簧挡块的夹具 80855-40。
带弹簧挡块的旋转叉 80855-41。

图纸



商品概述

订货号	标称尺寸
80855-10-0701	70