

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
聚酰胺 PA6。


规格：
黑色。

提示：
滑动导套能使能量链/波纹管在导向机构中保持均匀、平稳的运行。旋转叉能为能量链的导向机构提供更大的移动自由度。


温度范围：
-45 °C 到 +105 °C (短时温度达 +150 °C) 。

装配：
旋转叉通常安装在旋转法兰上，因此与旋转法兰相比，旋转叉的移动自由度更高。

附件：
旋转法兰 80855-10。



图纸



商品概述

订货号	标称尺寸
80855-11-0701	70