



产品说明

材料：

TPO (聚丙烯与非交联 EPDM 橡胶和聚乙烯的树脂混合物) 。

规格：

黑色。

提示：

电缆套管适用于穿过管线的导套。它可以穿入电缆、管线、软管、气动和液压管线。由于每根电缆/管线都是单独布线 and 固定的，因此可提供全面的电缆保护。它们可以密封供应管，防止内部受到污染。

可提供不同的套管和盲板。

80855-26 塞子可用于不需要的孔。

温度范围：

-45 °C 至 +95 °C

装配：

电缆套管安装在连接保护器 80855-16 或适配器 80855-20 中。可在自由端安装一个软管夹 07850，以增强提升效果。

优点：

盲板也可以自行打孔。为此，将盲板放入冰箱冷冻约 8 小时。然后就可以对板进行钻孔。为提高夹紧效果，孔径应比电缆直径小 0.5 mm。


附件：

塞子 80855-26。

连接保护器 80855-16。

适配器 80855-20。

图纸



商品概述

| 订货号 | 类型 | 标称尺寸 | 最大数量 绝缘套管 | 适用于 电缆 数量 x 电缆直径 |
|----------------|----|------|--------------|---------------------------------------|
| 80855-25-07004 | D | 70 | 8 | 2x7,5 / 1x10 / 1x12,5 / 2x15,5 / 2x20 |