

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
聚酰胺 PA6。

规格：
黑色。

提示：
带应力消除装置的连接元件，用于固定能量链或波纹导管。

连接元件用于能量链/波纹管必须保持防扭的位置。


连接元件配有应力消除齿。可使用电缆扎带将管线牢牢地固定在铣齿上。

温度范围：
-45 °C 到 +105 °C (短时温度达 +150 °C) 。

装配：
连接元件无需工具即可通过塑料紧固件打开和关闭。带应力消除齿的内钳由两个相同的半壳组成，通过孔销连接安装在能量链上。安装在能量链周围的卡爪插入连接件中，并通过内部轮廓确保能量链的牢固固定。





商品描述/产品说明



图纸

②



商品概述

订货号	类型	形状类型	标称尺寸
80855-05-07021	B	正面固定	70